









GST 18i 3-polig 250 V, 16 A

			Verlängerungsleitung		Anschlussleitung		Anschlussleitung			
Leitung: S05Z1Z1-F3G1,5/2,5 Isolierungen: halogenfrei			3 x 1,5 mm² Buchse – Stecker		3 x 1,5 mm² Buchse – freies Ende mit ultraschallverdichteten Leiterenden ¹⁾		3 x 1,5 mm² Stecker – freies Ende mit ultraschallverdichteten Leiterenden ¹⁾			
Konfektionierte Leitungen  PE = gn/gb N = bl L = br			Standardleitung Typ S05Z1Z1-F3G1,5/2,5							
Die Adernfarben wurden gemäß dem neuen europäischen Standard HD 208 S2 angepasst. Die Belegung entspricht den internationalen Empfehlungen.										
Anwendung	Kodierung	Farbe	Länge ^{a)}	Bestell-Nr.	VPE	Bestell-Nr.	VPE	Bestell-Nr.	VPE	
Netz mit PE	Code 1  Buchse N PE L Stecker L PE N	schwarz	1,0 m	92.232.1060.1	75	92.232.1063.1	75	92.232.1064.1	75	
			2,0 m	92.232.2060.1	40	92.232.2063.1	50	92.232.2064.1	50	
			3,0 m	92.232.3060.1	25	92.232.3063.1	25	92.232.3064.1	25	
			4,0 m	92.232.4060.1	25	92.232.4063.1	25	92.232.4064.1	25	
			5,0 m	92.232.5060.1	20	92.232.5063.1	20	92.232.5064.1	20	
			6,0 m	92.232.6060.1	10	92.232.6063.1	10	92.232.6064.1	10	
	Leitung: schwarz	7,0 m	92.232.7060.1	10	92.232.7063.1	10	92.232.7064.1	10		
		8,0 m	92.232.8060.1	10	92.232.8063.1	10	92.232.8064.1	10		
		Code 2  Buchse N PE L Stecker L PE N	weiß	1,0 m	92.232.1060.2	75	92.232.1063.2	75	92.232.1064.2	75
				2,0 m	92.232.2060.2	40	92.232.2063.2	50	92.232.2064.2	50
				3,0 m	92.232.3060.2	25	92.232.3063.2	25	92.232.3064.2	25
				4,0 m	92.232.4060.2	25	92.232.4063.2	25	92.232.4064.2	25
5,0 m	92.232.5060.2			20	92.232.5063.2	20	92.232.5064.2	20		
6,0 m	92.232.6060.2			10	92.232.6063.2	10	92.232.6064.2	10		
Leitung: weiß	7,0 m	92.232.7060.2	10	92.232.7063.2	10	92.232.7064.2	10			
	8,0 m	92.232.8060.2	10	92.232.8063.2	10	92.232.8064.2	10			
	Code 3  Buchse N PE L Stecker L PE N	grau	1,0 m	92.232.1060.3	75	92.232.1063.3	75	92.232.1064.3	75	
			2,0 m	92.232.2060.3	40	92.232.2063.3	50	92.232.2064.3	50	
			3,0 m	92.232.3060.3	25	92.232.3063.3	25	92.232.3064.3	25	
			4,0 m	92.232.4060.3	25	92.232.4063.3	25	92.232.4064.3	25	
5,0 m			92.232.5060.3	20	92.232.5063.3	20	92.232.5064.3	20		
6,0 m			92.232.6060.3	10	92.232.6063.3	10	92.232.6064.3	10		
Leitung: schwarz	7,0 m	92.232.7060.3	10	92.232.7063.3	10	92.232.7064.3	10			
	8,0 m	92.232.8060.3	10	92.232.8063.3	10	92.232.8064.3	10			
	Code 3  Buchse N PE L Stecker L PE N	hellrot	1,0 m	92.232.1060.5	75	92.232.1063.5	75	92.232.1064.5	75	
			2,0 m	92.232.2060.5	40	92.232.2063.5	50	92.232.2064.5	50	
			3,0 m	92.232.3060.5	25	92.232.3063.5	25	92.232.3064.5	25	
			4,0 m	92.232.4060.5	25	92.232.4063.5	25	92.232.4064.5	25	
5,0 m			92.232.5060.5	20	92.232.5063.5	20	92.232.5064.5	20		
6,0 m			92.232.6060.5	10	92.232.6063.5	10	92.232.6064.5	10		
Leitung: schwarz	7,0 m	92.232.7060.5	10	92.232.7063.5	10	92.232.7064.5	10			
	8,0 m	92.232.8060.5	10	92.232.8063.5	10	92.232.8064.5	10			