

Fiche technique du produit

Spécifications



Reconditionné - Acti9 CDSs - délesteur mono 2 voies - 230Vca

A9C15908W



Cette option circulaire permet d'éviter
2.613 kg de CO₂ par rapport au produit
linéaire.

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme de produit	Acti9
Nom du produit	Acti9 CDS
Type de produit ou équipement	Contacteur de délestage de charge
Nom de l'appareil	CDS
Nombre de voies	2
Type de contrôle et surveillance	Cascade
Description des pôles	1P

Complémentaires

Réglage	75
	45
	20
	90
	5
	10
	30
	60
	50
	40
	15
	25
Puissance consommée en VA	12 VA
[Ue] tension assignée d'emploi	230 V CA - 15...10 % à 50/60 Hz
Courant nominal	15 A pour circuit non prioritaire Réglable de 5 et 90 A pour circuit prioritaire
Signalisation locale	Indication de délestage de charge :2 DELs (jaune)
Support de montage	35 mm DIN rail symétrique Mural Montage sur panneau
Pas de 9 mm	10
Mode de raccordement	Circuit non prioritaire: borne à vis2,5...10 mm ² flexible Circuit non prioritaire: borne à vis2,5...10 mm ² rigide Circuit prioritaire: borne à vis10...35 mm ² flexible Circuit prioritaire: borne à vis10...50 mm ² rigide
Degré de protection IP	IP20 se conformer à CEI 60529
Hauteur	77 mm
Largeur	90 mm
Profondeur	60 mm
Poids du produit	0,3 kg

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Couleur	Blanc (RAL 9003)
Couple de serrage	Circuit non prioritaire : 2 N.m Circuit prioritaire : 3,5 N.m
Longueur de dénudage des fils	12 mm 13 mm

Environnement

Normes	EN 50081-1 NF C 61-750 EN 50081-2
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-5...55 °C
Température de l'air ambiant pour le stockage	-40...70 °C
Tropicalisation	2 se conformer à CEI 60068-1
Humidité relative	95 % à 55 °C

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	8,2 cm
Largeur de l'emballage 1	8,4 cm
Longueur de l'emballage 1	10,0 cm
Poids de l'emballage (Kg)	298,0 g
Type d'emballage 2	S03
Nb produits dans l'emballage 2	27
Hauteur de l'emballage 2	30 cm
Largeur de l'emballage 2	30 cm
Longueur de l'emballage 2	40 cm
Poids de l'emballage 2	8,465 kg

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18
--------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >



Empreinte environnementale

Empreinte carbone évitée par rapport au produit linéaire	3 kg CO2 eq.
--	--------------

Use Better



Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé	Non
Emballage sans plastique	Non
Numéro SCIP	429095ee-388a-4184-bea4-16f87e374975
Directive UE RoHS	Conforme Par Exemption
Règlementation REACH	Référence contenant des SVHC au-delà du seuil

Use Longer



Prolongation de vie

Réparation	Non
------------	-----

Use Again



Réemballer et réusiner

Reprise	Oui
Label DEEE	 Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

