Brand of NTN corporation

Données techniques

UKPE209H

Paliers auto-aligneurs




Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec manchon de serrage, joint d'étanchéité avec bague d'étanchéité

COMPOSITION DU KIT

UK209G2H, PE209

VISUEL(S)



DEFINITION TECHNIQUE

Marque	SNR
A - Largeur du logement	48 mm
A1 - Largeur au sommet du logement	32 mm
B - Largeur Bague Intérieure	30 mm
d - Diamètre arbre	40 mm

UKPE209H
Paliers auto-aligneurs

DEFINITION TECHNIQUE	
d1 - Diamètre extérieur du collier excentrique / écrou du manchon	65 mm
G - Graisseur	R1/8"
H - Distance base du logement au centre du roulement	54 mm
H1 - Hauteur de l'assise du logement	21,5 mm
H2 - Hauteur du logement	107 mm
J - Distance entre trous de fixation	150 mm
L - Longueur du logement	192 mm
L1 - Longueur de l'assise du logement	54,5 mm
N - Dimension trou de fixation	14 mm
N1 - Longueur du trou de montage	29 mm
s1 - Distance entre écrou et le milieu du chemin de roulement	26 mm

PERFORMANCE PRODUIT	
C - Capacité de charge dynamique	31850000 mN
C0 - Capacite de charge statique	20800000 mN
Température min de fonctionnement	253,15 °K
Température max de fonctionnement	373,15 °K

AUTRES FONCTIONNALITES	
Masse	2,3 kg
Référence du manchon	H2309