

# Fiche technique du produit

Spécifications

## Canalis KBB - élément flexible 40A - 0,5m blanc - 2x(3L+N)+PE - bus



KBB40DF4405TW

Statut commercial: Commercialisé

### Principales

Gamme de produit	Canalis
Nom du produit	KBB
Type d'offre	Système de contrôle
Type de produit ou équipement	Élément flexible
Description du jeu de barre	Longueur souple
Application	Distribution de prises électriques Éclairage
Type de changement de direction	3 dimensions
[Ie] courant assigné d'emploi	40 A à 35 °C 25 A
[Ue] tension assignée d'emploi	230...400 V
Fréquence du réseau	50/60 Hz
Nombre de circuits	2
Polarité gaine électrique du jeu de barre	L + N + PE 3L + N + PE
Type de commande	Communicant
Protocole de communication	DALI KNX
Couleur	Blanc (RAL 9003)

### Complémentaires

Mode d'installation	Par clips
Limite de contrainte thermique	900 kA <sup>2</sup> .s
Champ magnétique rayonné maximal	2 pT
[Uiimp] tension assignée de tenue aux chocs	4 kV
[Ui] tension d'isolement	690 V
[Icw] courant assigné de courte durée admissible	0,94 kA
[Ipk] courant assigné de crête admissible	9,6 kA
THDI	0...15 % 40 A 15...33 % 32 A 33...100 % 28 A
Longueur	0,5 m
Profondeur	51 mm
Hauteur	60 mm

Poids du produit	800 g
Normes	IEC 61439-1 CEI 61439-6

## Environnement

Degré de protection IP	IP55 conforming to IEC 60529
Tenue aux chocs IK	IK06 conforme à IEC 62262
Température de l'air ambiant pour le fonctionnement	0...35 °C sans réduction de courant

## Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	7,0 cm
Largeur de l'emballage 1	7,0 cm
Longueur de l'emballage 1	61,0 cm
Poids de l'emballage 1	1,5 kg

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------



Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

## Empreinte environnementale

Profil environnemental

[Profil environnemental du Produit](#)

## Use Better

### Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé	Oui
Emballage sans plastique	Oui
<a href="#">Directive UE RoHS</a>	Conforme
Règlementation REACh	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Teneur en halogène	Produit sans halogène
sans PVC	Oui

## Use Again

### Réemballer et réusiner

Profil Économie Circulaire	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Reprise	No
DEEE	Le produit doit être éliminé sur les marchés de l'Union européenne à la suite d'une collecte spécifique des déchets et ne jamais finir dans des poubelles