

U.I. Lapp GmbH	产品信息	
	SKINTOP® ST	02.12.2013

可装配 各种附件（如多孔密封圈）
 高度耐油，可靠性更高
 永久防震
 最佳应力缓释
 夹紧范围广




优异的耐化学性能



大夹紧范围



抗机械应力



最佳应力缓释



耐温



有各种认证

应用范围

用于电缆和电线必须安全插入罩壳的任何场合
 机械和设备制造
 光伏
 自动化技术

电缆结构

PG 制连接螺纹

技术认证

UL文件编号E79903

注意

合适的配件请见 SKINTOP® PG 制附件
 SKINDICHT® GMP-GL 埋头螺母

备注

照片并非按实物等比例缩小，并且不体现每个产品的细节

产品管理	文件: LAPP_PRO1066CN.pdf	1 / 5
------	------------------------	-------

U.I. Lapp GmbH	产品信息	 LAPP GROUP
	SKINTOP® ST	02.12.2013

技术参数

注意:	安装尺寸和紧固扭距详见附表 T21
发货颜色:	RAL 7001 银灰色 RAL 7035 浅灰色 RAL 9005 黑色 / 防紫外线
材料:	套体 : 聚酰胺 垫圈 : CR
测试:	GGVS: TÜ.EGG.020-95
防护等级:	IP 68 - 5 bar
温度范围:	-20° C 至 +80° C

产品管理	文件: LAPP_PRO1066CN.pdf	2 / 5
------	------------------------	-------

SKINTOP® ST

02.12.2013

物料编号	物料描述 / 尺寸	夹紧范围 ØF mm	SW mm	总长度 C mm	螺纹长度 D mm	个数 / 包装单位
SKINTOP® ST 银灰色						
53015000	ST 7	2,5 - 6,5	15	32.0	8.0	100
53015010	ST 9	3,5 - 8	19	36.0	8.0	100
53015020	ST 11	4 - 10	22	38.0	8.0	100
53015030	ST 13,5	6 - 12	24	41.0	9.0	100
53015040	ST 16	9 - 14	27	44.0	10.0	50
53015050	ST 21	13 - 18	33	49.0	11.0	50
53015060	ST 29	14 - 25	42	56.0	11.0	25
53015070	ST 36	24 - 32	53	66.0	13.0	10
53015080	ST 42	35 - 38	60	68.0	13.0	5
53015090	ST 48	39 - 44	65	69.0	14.0	5
SKINTOP® ST 黑色						
53015200	ST 7	2,5 - 6,5	15	32.0	8.0	100
53015210	ST 9	3,5 - 8	19	36.0	8.0	100
53015220	ST 11	4 - 10	22	38.0	8.0	100
53015230	ST 13,5	6 - 12	24	41.0	9.0	100
53015240	ST 16	9 - 14	27	44.0	10.0	50
53015250	ST 21	13 - 18	33	49.0	11.0	50
53015260	ST 29	14 - 25	42	56.0	11.0	25
53015270	ST 36	24 - 32	53	66.0	13.0	10
53015280	ST 42	35 - 38	60	68.0	13.0	5
53015290	ST 48	39 - 44	65	69.0	14.0	5
SKINTOP® ST 浅灰色						
53018000	ST 7	2,5 - 6,5	15	32.0	8.0	100
53018010	ST 9	3,5 - 8	19	36.0	8.0	100
53018020	ST 11	4 - 10	22	38.0	8.0	100
53018030	ST 13,5	6 - 12	24	41.0	9.0	100
53018040	ST 16	9 - 14	27	44.0	10.0	50
53018050	ST 21	13 - 18	33	49.0	11.0	50



SKINTOP® ST

02.12.2013


物料编号	物料描述 / 尺寸	夹紧范围 ØF mm	SW mm	总长度 C mm	螺纹长度 D mm	个数 / 包装单位
53018060	ST 29	14 - 25	42	56.0	11.0	25
53018070	ST 36	24 - 32	53	66.0	13.0	10
53018080	ST 42	35 - 38	60	68.0	13.0	5
53018090	ST 48	39 - 44	65	69.0	14.0	5

产品管理

文件: LAPP_PRO1066CN.pdf

4 / 5

U.I. Lapp GmbH	<h1>产品信息</h1>	
	SKINTOP® ST	02.12.2013



产品管理	文件: LAPP_PRO1066CN.pdf	5 / 5
------	------------------------	-------