






Module LC multimode 10GBASE-SR SFP+ (300m avec DDM)

TEG-10GBSR (v3.0R)

- Émetteur-récepteur SFP+ connectable à chaud
- Compatible SFP+ MSA
- Supporte les débits de 10,5Gb/s
- Fibre multimode sur des distances de 300m (984 pieds)
- Longueur d'onde de 850nm
- Connecteur LC duplex
- Compatibilité DDM (Digital Diagnostics Monitoring)
- Température de fonctionnement: 0° – 70°C (32° – 158°F)
- Alimentation unique de 3,3 V

Le module LC multimode 10GBASE-SR SFP+ connectable à chaud de TRENDnet, modèle TEG-10GBSR, fonctionne avec un logement SFP+ compatible MSA. Cet émetteur-récepteur multimode couvre des distances de 300m (984 pieds), est fourni avec un connecteur LC duplex et supporte des débits de communication réseau de 10,5Gb/s. Le DDM (Digital Diagnostics Monitoring) capture les paramètres importants du périphérique, comme la puissance d'émission et de réception, la température et le voltage.



Applications fibre

Mise en réseau fibre sur de courtes distances pour des applications industrielles, de fabrication et sur des sites d'entreprises ou d'administrations publiques.


Mode fibre/Distance

L'émetteur-récepteur multimode couvre des distances de 300m (984 pieds) et supporte des débits de communication de 10,5Gb/s.

Compatibilité

Connectable à chaud avec un logement SFP+ compatible MSA. Fonctionne avec des connecteurs duplex de type LC

SOLUTION RÉSEAUX



CARACTÉRISTIQUES



SFP+ Connectable à chaud

L'émetteur-récepteur SFP+ connectable à chaud fonctionne avec un logement SFP+ compatible MSA



Longueur d'onde fibre

Compatible avec les transmissions multimodes 850nm



Distance fibre

Supporte la mise en réseau sur des distances de 300 m (984 pieds)



Port fibre

Connecteur duplex de type LC



Prise en charge DDM

Le DDM (Digital Diagnostics Monitoring) capture les paramètres importants du périphérique, comme la puissance d'émission et de réception, la température et le voltage.



Alimentation électrique

Alimentation en énergie unique de 3,3 volts



Température de fonctionnement

Conçu pour une plage de température de fonctionnement de 0° - 70°C (-32° - 158°F)



Normes

Compatible avec SFF-8431, SFF-8432, SFF-8472, FC-PI-4, 10G FC, et IEEE802.3ae 10GBASE-SR

10Gbps SFP+ MSA Compliant

LC duplex connector



SPÉCIFICATIONS

Normes

- IEEE 802.3ae
- 10GBASE-SR

Interface du périphérique

- Conforme MSA SFP+ 10Gb/s
- Connecteur duplex LC/UPC

Débit de transfert des données

- 8,5-10,5Gb/s

Longueur d'onde

- 850nm

Puissance de sortie optique

- -1 ~ -7.5dBm

Distance

- 400m (OM4)
- 300m (OM3)
- 82m (OM2)
- 33m (OM1)

Fonctions spéciales

- Connectable à chaud
- Boîtier métallique
- Prise en charge DDM

Sensibilité

- -14 dBm
- Alimentation
- Consommation max.: 439mW

Température de fonctionnement

- 0 – 70 °C (32 - 158 °F)

Humidité en fonctionnement

- Max. 95% pas de condensation

Dimensions

- 14,8 x 56,5 x 11,85mm (0,6 x 2,2 x 0,5 pouces)

Poids

- 22 g (0,7 once)

Certifications

- CE
- FCC

Garantie

- 3 ans

Contenu de l'emballage

- TEG-10GBSR

Toutes les références au débit ne sont données qu'à titre de comparaison. Les spécifications, la taille et la forme du produit sont sujettes à modification sans avis préalable, et l'apparence réelle du produit peut différer de celle illustrée ici.