

Artikel-Nr. : 1FL2102-2AG10-0SC0



Kunden-Auftrags-Nr. :
Auftrags-Nr. :
Angebots-Nr. :
Bemerkung :

Item-Nr. :
Komm.-Nr. :
Projekt :

Grunddaten des Motors	
Motorart	Permanentmagnetenerregter Synchronmotor
Motortyp	Low Inertia
Stillstands Drehmoment	0,16 Nm
Stillstandsstrom	0,81 A
Maximaldrehmoment	0,56 Nm
Maximalstrom	3,1 A
Maximaldrehzahl	6.500 1/min
Rotorträgheitsmoment	0,0170 kgcm ²
Gewicht	0,5 kg

Bemessungsdaten	
SINAMICS S200, 1/3AC 200 ... 240 V	
Bemessungsdrehzahl	3.000 1/min
Bemessungsdrehmoment	0,16 Nm
Bemessungsstrom	0,8 A
Bemessungsleistung	0,05 kW

Gebersystem	
Gebersystem	Absolutwertgeber Singleturn 21 bit

Anschluss des Motors	
Anschlusstyp	Hybridsteckverbinder aus Metall

Mechanische Daten	
Bauform gemäß Code I	IM B5 (IM V1,IM V3)
Schwinggrößenstufe	Stufe A
Achshöhe	20
Flanschgröße (AB)	40,6 mm
Zentrierrand (N)	30 mm
Lochkreis (M)	46 mm
Anschraubloch (S)	4,4 mm
Baulänge (LB)	96,9 mm
Durchmesser der Welle (D)	8 mm
Länge der Welle (E)	25 mm
Diagonalmaß Flansch (P)	54 mm
Wellenende	Glatte Welle
Farbe des Gehäuses	Anthrazit RAL 7016



Haltebremse	
Bemessungsspannung	24 V DC 10 %
Bemessungsstrom	0,25 A
Haltemoment M _{4Br}	0,32 Nm
Öffnungszeit	35 ms
Schließzeit	10 ms