



Données techniques

MUCPPL205


Paliers auto-aligneurs

Roulement à billes à insert en acier inoxydable et corps thermoplastique avec vis de fixation, joint d'étanchéité avec bague d'étanchéité, graisse alimentaire

COMPOSITION DU KIT

MUC205FD, PPL205

VISUEL(S)



DEFINITION TECHNIQUE

Marque	SNR
A - Largeur du logement	38 mm
A1 - Largeur au sommet du logement	24,5 mm
B - Largeur Bague Intérieure	34,1 mm
d - Diamètre arbre	25 mm



DEFINITION TECHNIQUE

G - Graisseur	1/4-28 UNF
H - Distance base du logement au centre du roulement	36,5 mm
H1 - Hauteur de l'assise du logement	14,5 mm
H2 - Hauteur du logement	71 mm
J - Distance entre trous de fixation	105 mm
L - Longueur du logement	140 mm
N - Dimension trou de fixation	11 mm
N1 - Longueur du trou de montage	14 mm
S - Distance face / centre du palier	14,3 mm

PERFORMANCE PRODUIT

C - Capacité de charge dynamique	11900000 mN
C0 - Capacité de charge statique	6300000 mN
Température min de fonctionnement	253,15 °K
Température max de fonctionnement	373,15 °K

AUTRES FONCTIONNALITES

Masse	0,33 kg
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage	3.9 N-m

