



Protection chimique

# ALTO 415

Contact fréquent | port intermittent

Finesse du toucher pour une protection chimique légère



PROTECTION CHIMIQUE  
**TYPE B**

EN 388



1011X

EN 374-1



Type B  
KMT

EN 374-5



CATÉGORIE 3

EN 421



Dexterité EN ISO  
21420: 5/5



0334

## AVANTAGES SPÉCIFIQUES



### Confort

- Sensibilité tactile grâce à la finesse du gant
- Confort et absorption de la transpiration grâce au flockage coton



### Productivité

- Bonne préhension grâce au relief antidérapant



### Qualité garantie

- Sans silicone pour éviter les traces, les défauts sur la tôle et le verre avant peinture



### Protéger l'environnement

- Emballage individuel optimisé afin de limiter les déchets plastiques
- Matériaux recyclés dans l'emballage: 30 %

## INDUSTRIES

- Transports
- Industrie automobile
- Collectivité: Nettoyage

## APPLICATIONS

- Travail des matériaux composites (résines)
- Application de peinture au pistolet
- Travaux courants de nettoyage



Protection chimique

# ALTO 415

Contact fréquent | port intermittent

## ( LÉGENDES )

|                       |                                            |
|-----------------------|--------------------------------------------|
| EN388                 | DANGERS MÉCANIQUES                         |
|                       | NIVEAUX DE PERFORMANCE (X = NON TESTÉ)     |
| 1 0 1 1 X             |                                            |
| 0-4 0-5 0-4 0-4 A-F P |                                            |
|                       | Protection contre les chocs (optionnel)    |
|                       | Résistance à la coupure selon ISO 13997    |
|                       | Résistance à la perforation                |
|                       | Résistance au déchirement                  |
|                       | Résistance à la coupure                    |
|                       | Résistance à l'abrasion                    |
| EN ISO 374-1          | DANGERS CHIMIQUES                          |
|                       | K: Soude caustique 40%                     |
|                       | M: Acide nitrique 65%                      |
|                       | T: Formaldéhyde 37%                        |
| TYPE B                |                                            |
| EN 421                | CONTAMINATION RADIOACTIVE                  |
|                       |                                            |
| EN ISO 374-5          | MICRO-ORGANISMES                           |
|                       | Protection contre bactéries et champignons |

## ( DÉTAILS PRODUIT )

|                                                                                                        |                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Finition intérieure                                                                                    | Flockée                          |
| Finition extérieure                                                                                    | Relief antidérapant              |
| Matière                                                                                                | Polychloroprène et latex naturel |
| Caractéristique manchette                                                                              | Manchette droite                 |
| Couleur                                                                                                | Noir                             |
| Longueur (cm)                                                                                          | 32                               |
| Epaisseur (mm)                                                                                         | 0.6                              |
| Tailles                                                                                                | 6 7 8 9 10 11                    |
| Résistivité de surface selon l'EN1149-1 (Valeur dans la surface de la paume à 25% d'humidité relative) | 6.5E+12 Ω                        |
| Résistance verticale selon EN1149-2 (Valeur dans la surface de la paume à 25% d'humidité relative)     | 6.6E+12 Ω                        |

## ( DÉTAILS LOGISTIQUES )

|           |                                                         |
|-----------|---------------------------------------------------------|
| Emballage | 1 paire/sachet<br>10 paires/sachet<br>100 paires/carton |
|-----------|---------------------------------------------------------|

## ( LÉGISLATION )

- Ce produit n'est pas classé dangereux selon le règlement (CE) n°1272/2008 du Parlement Européen et du Conseil (CLP).
- Ce produit ne contient ni substance préoccupante à des teneurs supérieures à 0.1%, ni substance figurant à l'annexe XVII selon le règlement n°1907/2006 du Parlement Européen et du Conseil (REACH).
- Attestations UE de type: 0075/014/162/08/18/1643
- Délivré par l'organisme agréé nr: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE
- Certificat de conformité du système d'assurance qualité: 0334 - Asqual 14 rue des Reculettes -75013 Paris - France