
**KR32-PP-A** **Galet de roulement**

Stud type track rollers KR..-PP-A, single row needle roller bearings with particularly thick-walled outer ring, needle roller and cage assembly and a solid roller stud with fixing thread and a mounting aid, axial guidance of outer ring is provided by the plastic axial plain washers, contact flange and contact washer, three-stage sealing by plastic axial plain washer on both sides, without eccentric collar

Information technique**Votre alternative produit actuelle**

joint	PP	Joint frottant des deux côtés
profile bague extérieure	IOP	Optimized INA-profile
graisseur	2x	Drive-fit lubrication nipple unmounted 2x
dispositif de lubrification	KSP	Via head, stud and fit
Assembling aid head	I6	Hexagon socket
Mounting aid stud	I6	Hexagon socket

dimensions principale & données de performance

D	32 mm	Diamètre extérieur
d ₁	12 mm	Diamètre d'ajustement des boulons
B	40 mm	Largeur
C _{r w}	7.100 N	Charge dyn. de base, radiale
C _{0r w}	9.300 N	Charge stat. de base, radiale
C _{ur w}	1.320 N	Limite à la fatigue, radiale
n _{D G}	5.500 1/min	Vitesse pour une lubrification à la graisse
≈m	0,094 kg	Poids



Dimensions

B ₁	15,2 mm	Largeur maximum rondelle de butée
B ₂	25 mm	Longueur effective du goujon
B ₃	6 mm	Distance trou de lubrification
C	14 mm	Largeur, bague extérieure
C ₁	0,6 mm	Saillie bague extérieure par rapport à la rondelle de butée
r _{min}	0,6 mm	Dimension minimum de chanfrein
d ₂	23 mm	Diamètre d'arrêt rondelle de butée
d ₃	3 mm	Diamètre trou de lubrification
G	M12X1,5	Filetage
I _G	13 mm	Longueur de taraudage
W	6 mm	Largeur entre plats

information additionnelle

	NIPA1X4,5	Graisser entraînement
M _A	22 Nm	Couple de serrage écrou

Caractéristiques

	Effort radial
	Lubrification à vie, sans entretien
	Lubrification à la graisse
	Étanche des 2 côtés