

# Fiche technique du produit

Spécifications



## Reconditionné - Acti9 Vigic60 - Bloc diff. 230Vca (Ph/N) -4P- 25A - 30mA - Asi

A9Q31425W

 Cette option circulaire permet d'éviter 1.844 kg de CO<sub>2</sub> par rapport au produit linéaire.

Statut commercial: Commercialisé

### Principales

|                                                 |                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gamme                                           | Acti9                                                                                                            |
| Nom du produit                                  | Acti9 Vigic60                                                                                                    |
| Type de produit ou équipement                   | Dispositif différentiel résiduel complémentaire                                                                  |
| Nom de l'appareil                               | Vigic60                                                                                                          |
| Description des pôles                           | 4P                                                                                                               |
| [In] courant nominal                            | 25 A                                                                                                             |
| Sensibilité du différentiel                     | 30 mA                                                                                                            |
| Temporisation protection différentielle         | Instantané                                                                                                       |
| Type de protection contre les fuites à la terre | Type A-SI (Super Immunisé)                                                                                       |
| Type de réseau                                  | CA                                                                                                               |
| Fréquence du réseau                             | 50/60 Hz                                                                                                         |
| [Ue] tension assignée d'emploi                  | 400...415 V CA 50/60 Hz se conformer à EN/IEC 61009-1<br>400...415 V CA 50/60 Hz se conformer à EN/IEC 61009-2-1 |
| Normes                                          | EN/IEC 61009-1<br>EN/IEC 61009-2-1                                                                               |
| Pas de 9 mm                                     | 6                                                                                                                |

### Complémentaires

|                                                      |                                              |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Position de l'appareillage dans l'installation       | Sortie                                       |
| Technologie de déclenchement sur courant résiduel    | Indépendant de la tension                    |
| [Ui] tension assignée d'isolement                    | 500 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2 |
| [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs           | 6 kV se conformer à CEI 60947-2              |
| Compatibilité de gamme                               | Acti9 iC60<br>Acti9 Reflex iC60              |
| Compatibilité produit                                | Borne simple                                 |
| Signalisation locale                                 | Signalisation de déclenchement               |
| Mode d'installation                                  | Encliquetable                                |
| Support de montage                                   | Rail DIN                                     |
| Raccordement électrique sur disjoncteur              | Connecteur                                   |
| Compatibilité des répartiteur, peigne, jeu de barres | Bas : OUI                                    |

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

|                               |                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hauteur                       | 91 mm                                                                                                                                                                                                                                      |
| Largeur                       | 54 mm                                                                                                                                                                                                                                      |
| Profondeur                    | 73,5 mm                                                                                                                                                                                                                                    |
| Poids du produit              | 0,245 kg                                                                                                                                                                                                                                   |
| Mode de raccordement          | Borne du type à cage dessous pour 1 câble(s) 1...25 mm² rigide sans embout<br>Borne du type à cage dessous pour 1 câble(s) 1...16 mm² flexible sans embout<br>Borne du type à cage dessous pour 1 câble(s) 1...16 mm² flexible avec embout |
| Longueur de dénudage des fils | 14 mm pour bas connexion                                                                                                                                                                                                                   |
| Couple de serrage             | 2 N.m bas                                                                                                                                                                                                                                  |

## Environnement

|                                                |                                                                                    |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Degré de protection IP                         | IP20 se conformer à CEI 60529<br>IP40 (boîtier modulaire) se conformer à CEI 60529 |
| Degré de pollution                             | 3 se conformer à CEI 60947-2                                                       |
| Compatibilité électromagnétique                | Tenue aux ondes 8/20 µs, 3000 A conforme à CEI 61009-1                             |
| Température de l'air ambiant en fonctionnement | -25...60 °C                                                                        |
| Température de l'air ambiant pour le stockage  | -40...85 °C                                                                        |

## Emballage

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Type d'emballage 1             | PCE     |
| Nombre d'unité par paquet      | 1       |
| Hauteur de l'emballage 1       | 8,5 cm  |
| Largeur de l'emballage 1       | 12,0 cm |
| Longueur de l'emballage 1      | 14,6 cm |
| Poids de l'emballage (Kg)      | 238,0 g |
| Type d'emballage 2             | S03     |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 15      |
| Hauteur de l'emballage 2       | 30 cm   |
| Largeur de l'emballage 2       | 30 cm   |
| Longueur de l'emballage 2      | 40 cm   |
| Poids de l'emballage 2         | 4,14 kg |

## Garantie contractuelle

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garantie (en mois) | 18 |
|--------------------|----|



## Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >



### Empreinte environnementale

|                                                          |              |
|----------------------------------------------------------|--------------|
| Empreinte carbone évitée par rapport au produit linéaire | 2 kg CO2 eq. |
|----------------------------------------------------------|--------------|

## Use Better



### Matières et Substances

|                               |                                                               |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Emballage avec carton recyclé | Non                                                           |
| Emballage sans plastique      | Non                                                           |
| Numéro SCIP                   | A7b24ae6-2312-4e67-b7c9-56fce3e8c723                          |
| Directive UE RoHS             | <a href="#">Conforme Par Exemption</a>                        |
| Règlementation REACH          | <a href="#">Référence contenant des SVHC au-delà du seuil</a> |

## Use Longer



### Prolongation de vie

|            |     |
|------------|-----|
| Réparation | Non |
|------------|-----|

## Use Again



### Réemballer et réusiner

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reprise    | Oui                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Label DEEE |  Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères. |

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

---

