


PWKRE35-2RS-XL

Galet de roulement

Stud type track rollers PWKRE...-2RS-XL, double row cylindrical roller bearings with particularly thick-walled outer ring, with a central rib, full complement cylindrical roller set and with a solid roller stud with fixing thread and a mounting aid, the outer ring is guided axially by the central rib and rolling elements, protected lip seal on both sides, with eccentric collar, X-life design

X-life

Information technique



Votre alternative produit actuelle

joint	2RS	Joint frottant des deux côtés
profile bague extérieure	IOP	Optimized INA-profile
graisseur	2x	Drive-fit lubrication nipple unmounted 2x
dispositif de lubrification	KS	Via head and stud
Assembling aid head	I6	Hexagon socket
Mounting aid stud	I6	Hexagon socket

dimensions principale & données de performance

D	35 mm	Diamètre extérieur
d 1	16 mm	Diamètre d'ajustement des boulons
B	52 mm	Largeur
C r w	12.500 N	Charge dyn. de base, radiale
C 0r w	14.900 N	Charge stat. de base, radiale
C ur w	1.790 N	Limite à la fatigue, radiale
n D G	6.000 1/min	Vitesse pour une lubrification à la graisse
F 0r per	14.900 N	Charge radiale statique admissible
F r per	10.600 N	Charge radial dynamique admissible sur bague extérieure
≈m	0,178 kg	Poids



Dimensions

B 1	22,6 mm	largeur rondelle axiale
B 2	29,5 mm	Longueur effective du goujon
C	18 mm	Largeur, bague extérieure
C 1	3,8 mm	Saillie bague extérieure par rapport à la rondelle de butée
r min	0,6 mm	Dimension minimum de chanfrein
d 2	27,6 mm	Diamètre d'arrêt rondelle de butée
G	M16X1,5	Filetage
l G	17 mm	Longueur de taraudage
W	8 mm	Largeur entre plats
d e	20 mm	Diamètre d'excentrique
B e	12 mm	Largeur, excentrique
e	1 mm	Excentricité

information additionnelle

	NIPA2X7,5	Graisseur entrainement
M A	58 Nm	Couple de serrage écrou

Caractéristiques

-  Effort radial
-  Effort axial uni directionnel
-  Effort axial dans les 2 directions
-  Lubrification à vie, sans entretien
-  Lubrification à la graisse
-  Etanche des 2 côtés