




Equerre de fixation réglage fin pour détecteurs laser

M18 FINE ADJUSTMENT 200



Application	
Version	montage par cylindre de serrage
Données mécaniques	
Poids [g]	165
Type de montage	profil rond; (Ø 12 mm)
Dimensions [mm]	Ø 18,5
Matières	équerre de fixation: inox 1.4571 (316Ti); Cylindre de serrage: zamac; Vis à tête cylindrique: acier galvanisé; rondelles: inox; Ecrous: inox; Innensechskantschrauben: inox
Plage de réglage	réglage fin sur 2 axes ± 3°

E21219



Equerre de fixation réglage fin pour détecteurs laser

M18 FINE ADJUSTMENT 200

Accessoires

Fourniture

Vis à tête cylindrique: 1 x (M10 x 120 mm)

rondelles: 2 x (Ø 10,5 mm)

Ecrous: 2 x (M10)

vis à six pans creux: 2 x (M5 x 30)

Remarques

Unité d'emballage

1 pièces