




VISUEL(S)



DEFINITION TECHNIQUE

Marque	NTN
Dc1 - Diamètre d'alésage cage à rouleau	17 mm
Dc - Diamètre extérieur cage à rouleaux	30 mm
Dw - Diamètre des Corps Roulants	2 mm
Référence rondelle de butée AS	AS1103
Référence rondelle d'appui (BI) WS	WS81103
Référence rondelle d'appui (BE) GS	GS81103
Ea - Diamètre extérieur de référence rouleaux	28,5 mm
Eb - Diamètre intérieur de référence rouleaux	19,2 mm



DEFINITION TECHNIQUE

Poids cage à rouleaux	0,004 kg
------------------------------	----------

PERFORMANCE PRODUIT

Ca - Capacité charge axiale dynamique	11900000 mN
--	-------------

C0a - Capacité charge axiale statique	39500000 mN
--	-------------

Cua - Charge axiale limite à la fatigue	4800000 mN
--	------------

N lim - Vitesse limite Lubrification graisse	15000 °/s
---	-----------

N lim - Vitesse limite Lubrification huile	60000 °/s
---	-----------

Tmin - Température mini de Fonctionnement	253,15 °K
--	-----------

Tmax - Température max de Fonctionnement	393,15 °K
---	-----------

