

## Systeme de presentation sans fil avec HDMI et VGA - 1080p

Product ID: WIFI2HDVGAGE



Ce système de présentation sans fil consiste en un hub vidéo qui vous permet de partager l'écran de votre ordinateur portable, MacBook ou Ultrabook™ avec Wi-Fi® sur un écran HDMI® ou VGA. Il est plus facile que jamais pour les utilisateurs de collaborer et de montrer une présentation dans une salle de conférence et lors d'une réunion au bureau grâce à des commandes intuitives et un partage d'écran sans effort.

Le système de présentation comporte des sorties HDMI et VGA et prend en charge des résolutions jusqu'à 1920 x 1200 ou 1080p. Si vous cherchez à séparer l'audio de votre source vidéo HDMI, le système de présentation sans fil inclut des sorties audio RCA et TOSLINK discrètes. De plus, le hub vidéo sans fil permet une connexion LAN filaire : les ordinateurs de votre réseau qui ne sont pas équipés du WiFi pourront ainsi collaborer, comme ceux de votre centre multimédia ou de votre salle de conférence.

## **Optimisez votre collaboration numérique**

Le hub de présentation peut vous aider à augmenter votre productivité au bureau en facilitant la collaboration et la communication. Vous pouvez partager et alterner entre huit ordinateurs différents pour afficher des documents et du contenu multimédia, ce qui élimine les interruptions causées par les utilisateurs qui doivent se connecter et se déconnecter chaque fois qu'ils souhaitent présenter des informations depuis leur ordinateur portable.

## **Prenez des notes et partagez des fichiers**

Ce système donne des ailes à la collaboration grâce à ses fonctionnalités innovantes qui permettent de conserver une trace des discussions et idées échangées lors de réunions. Vous pouvez écrire et dessiner directement sur le contenu de la présentation ou en souligner les aspects importants au moyen de la fonctionnalité de marque dans un document.

Ce système de présentation vous permet également de transmettre des documents à d'autres participants d'une réunion ou de télécharger des documents à partir d'applications sur le cloud, telles que Dropbox, afin que vous puissiez annoter le contenu de votre présentation avant de transmettre facilement le résultat de la discussion à vos collègues.

## **Apportez votre propre appareil**

Grâce au hub vidéo, vous pouvez transformer votre vidéoprojecteur, écran ou téléviseur VGA ou HDMI en un écran sans fil.

En mode Collaboration, vous pouvez utiliser le logiciel nScreenShare inclus pour partager rapidement et intuitivement votre écran entre différents ordinateurs. Ce logiciel est compatible autant avec les ordinateurs Windows® que Mac, alors il est idéal pour les salles de conférence et de classe requérant l'utilisation de différentes plateformes.

En mode Affichage sans fil, vous pouvez dupliquer tout appareil qui prend en charge de manière native les écrans sans fil, comme votre tablette ou votre smartphone Android™, au moyen des applications AllShare Cast ou Cast Screen, ou votre ordinateur portable Windows 8.1, votre Ultrabook ou votre tablette Surface. En mode Affichage sans fil, il n'est pas nécessaire d'installer des logiciels supplémentaires, ce qui garantit la compatibilité avec les applications BYOD (Apportez votre propre appareil) au bureau.

## **Une modération facilitée**

Au contraire de certains systèmes vidéo sans fil difficiles à configurer, le hub de présentation sans fil assure le déroulement sans accroc de vos réunions au moyen d'une interface utilisateur simple et intuitive. Le logiciel comporte un mode Modérateur, qui vous permet de désigner un chef, comme un enseignant, un instructeur ou un chef de réunion, pour mieux organiser la session et établir qui peut présenter et partager son écran.

Remarque : Étant donné le rendement du réseau sans fil, ce produit n'est pas destiné à la lecture vidéo haute définition.

Le modèle WIFI2HDVGAGE bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

### Certifications, Reports and Compatibility



### Applications

- Permettez à votre écran HDMI ou VGA de prendre en charge la vidéo sans fil
- Installez-le dans votre salle de conférence au bureau pour permettre à vos employés ou collègues de partager l'écran de chacun sur un écran plus grand
- Utilisez la fonctionnalité Annotateur pour écrire ou dessiner des commentaires sur le contenu affiché, comme un tableau blanc numérique
- Partagez et affichez des documents avec d'autres participants à une réunion ou téléchargez des documents depuis des applications de votre PC ou sur le cloud, comme Dropbox

### Features

- Partagez des vidéos sans fil sans la contrainte des câbles et des enchevêtrements
- Collaborez avec vos collègues en passant facilement d'un appareil à un autre
- Fonctionnement intuitif avec des ordinateurs Windows et Mac
- Prise en charge d'écrans, de téléviseurs et de vidéoprojecteurs HDMI ou VGA
- Sorties audio RCA et TOSLINK discrètes
- Connexion LAN filaire pour la prise en charge d'ordinateurs sans Wi-Fi

<b>Matériel</b>	Warranty	2 Years
	Câblage	Sans-fil
	Mode cascade	Non
	Nombre de ports	2
	Normes de l'industrie	IEEE 802.11n Draft 3.0, IEEE 802.11g
	Prise en charge audio	Oui
	Sortie AV	HDMI VGA
<b>Performance</b>	<b>Remarque</b>	La résolution vidéo 1080p est uniquement prise en charge sur les adaptateurs graphiques de la gamme Intel® HD (HD 2000 ou supérieur). Tous les autres adaptateurs graphiques seront limités à 720p.
	Plage de fréquences	5 GHz ISM Bands (5.15-5.85 GHz) 2.4 GHz ISM Bands (2.412~2.484 GHz)
	Résolutions prises en charge	Standard: 1600x1200, 1280x1024, 1280x768, 1024x768, 800x600  Widescreen: 1920x1080, 1680x1050, 1440x900, 1366x768, 1280x800, 1280x720
<b>Connecteur(s)</b>	Connecteur A	1 - Sans fil N (IEEE 802.11n) Input
	Connecteur B	1 - HDMI (19 broches) Femelle Output 1 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité) Femelle Output
	Types de connecteur	1 - USB Type-A (4 broches) USB 2.0 Femelle
<b>Logiciel</b>	Compatibilité système d'exploitation	Windows® Vista, 7, 8, 8.1, 10 Android® (v.4.3 et ultérieure) MacOS® 10.6 à 10.14
<b>Alimentation</b>	Adaptateur d'alimentation inclus	Adaptateur secteur inclus
	Consommation électrique	5
	Courant de sortie	1 A
	Courant d'entrée	0.3 A
	Tension de sortie	5 DC
	Tension d'entrée	100 ~ 240 AC
<b>Conditions environnementales</b>	Humidité	20%~60%
	Température de fonctionnement	0°C to 45°C (32°F to 131°F)
	Température de stockage	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)

<b>Caractéristiques physiques</b>	Hauteur du produit	33 mm [1.3 in]
	Largeur du produit	87 mm [3.4 in]
	Longueur du produit	148 mm [5.8 in]
	Poids du produit	178 g [6.3 oz]
<b>Informations d'emballage</b>	Poids brut	0.5 kg [1.1 lb]
	<b>Contenu du paquet</b>	Inclus dans le paquet
		1 - Hub de présentation
		1 - Adaptateur d'alimentation universel (EU / GB)
		1 - Guide d'installation rapide

Product appearance and specifications are subject to change without notice.