

请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



PLC-INTERFACE适用于PLC logic的输入功能，采用插拔式接口，带有插拔式微型固态继电器，用于安装在DIN导轨上，1个常开触点，输入：120 V AC/110 V DC

商业数据

订货号	2908174
包装单位	10 pc
最小订货量	10 pc
销售关键代码	DK62A3
产品关键代码	DK62A3
GTIN	4055626287355
单件重量（含包装）	31.17 g
单件重量（不含包装）	31.17 g
原产地	DE

技术数据

产品属性

产品类型	固态继电器模块
产品系列	PLC-INTERFACE
应用	输入功能
操作模式	100%工作因数

绝缘特性: 标准/条例

绝缘	基础隔离
过电压类别	III
污染等级	2

数据管理状态

最近一次数据维护日期	13.11.2024
------------	------------

电气特性

额定条件下的最大功耗	0.42 W
测试电压 (输入/输出)	2.5 kV (50 Hz, 1分钟, 输入/输出)

输入数据

额定输入电压 U_N	120 V AC
	110 V DC
额定电压 (“热”插拔固态继电器)	60 V DC
相对于 U_N 的输入电压范围	0.8 ... 1.1
输入电压范围	96 V AC ... 132 V AC
	88 V DC ... 121 V DC
开关阈值“0”信号, 参考 U_N	≤ 0.3
开关阈值“1”信号, 参考 U_N	≥ 0.8
U_N 下的典型输入电流	3.5 mA
典型响应时间	6 ms (U_N 时)
典型关闭时间	10 ms (U_N 时)
工作电压显示	黄色LED
保护电路	桥式整流器
发送频率	10 Hz

输出数据

触点类型	1个N/O 触点
数字量输出设计	电子
输出电压范围	5 V DC ... 30 V DC
限制连续电流	3 mA
过电压保护	> 56 V
最大限制连续电流下的电压降	≤ 1 V
输出电路	2线连接, 浮地

保护电路	极性保护; 极性保护二极管
	电涌保护

连接数据

输入侧

连接方式	直插式连接
剥线长度	8 mm
刚性导线横截面	0.14 mm ² ... 2.5 mm ²
柔性导线横截面	0.14 mm ² ... 2.5 mm ²
可连接导线横截面 AWG	26 ... 14

输出侧

连接方式	直插式连接
剥线长度	8 mm
刚性导线横截面	0.14 mm ² ... 2.5 mm ²
柔性导线横截面	0.14 mm ² ... 2.5 mm ²
可连接导线横截面 AWG	26 ... 14

尺寸

宽度	6.2 mm
高度	80 mm
深度	94 mm

材料规格

颜色	灰色 (RAL 7042)
阻燃等级, 符合UL 94	V0 (外壳)

环境和真实条件

环境条件

环境温度 (运行)	-25 °C ... 60 °C
环境温度 (存放/运输)	-25 °C ... 70 °C

认证

腐蚀性气体测试

标识	ISA-S71.04. G3 Harsh Group
	EN 60068-2-60

标准和规范

标准/条例

标准/规程	IEC 60947-5-1
-------	---------------

安装

安装类型	DIN导轨安装
------	---------

PLC-OPT-120UC/V8C/SEN - 固态继电器模块




2908174

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2908174>

组装说明	无间距排列
安装位置	任意

图纸



PLC-OPT-120UC/V8C/SEN - 固态继电器模块



2908174

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2908174>

认证

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2908174>



EAC
认证ID: RU*C-DE.*08.B.00010



cULus Listed
认证ID: E140324

PLC-OPT-120UC/V8C/SEN - 固态继电器模块



2908174

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2908174>

分类

ECLASS

ECLASS-11.0	27371604
ECLASS-12.0	27371604
ECLASS-13.0	27371604

ETIM

ETIM 9.0	EC001504
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39122300
-------------	----------

产品环境合规性

EU RoHS	
符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是
已知的豁免条款	7(a), 7(c)-I
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50 相关产品的中国RoHS声明表，请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品，不需要出具中国RoHS声明表。
EU REACH SVHC	
《REACH候选物质注释》（CAS编号）	Lead（CAS编号: 7439-92-1）
SCIP	6172515d-bfa7-4c4f-ac40-9766cba9794f