



LOGO! 12/24RC, LOGIC MOD., DISPL. PU/I/O: 12/24V
DC/RELAY,
8 DI (4AI)/4 DO;
MEM 200 BLOCKS EXPANDABLE WITH EXTRA
MODULES

Supply voltage

Tensão de alimentação / a CD / Valor de cálculo / [nicht versorgt - 120 V]	Si
Tensão de alimentação / a CD / Valor de cálculo / [nicht versorgt - 120 V]	Si
Tensão de alimentação / a CD / Valor de cálculo / mínimo	10,8 V
Tensão de alimentação / a CD / Valor de cálculo / máximo	28,8 V

Time of day

Time switching clocks

Number	8
Reserva de potência	80 h

Digital inputs

Quantidade de entradas digitais	8
---------------------------------	---

Digital outputs

Quantidade de saídas digitais	4
Short-circuit protection	No

Relay outputs

Switching capacity of contacts

Poder de corte Corrente / [nicht versorgt - Kontakte] / [nicht versorgt - bei induktiver Last] / [nicht versorgt - maximal]	3 A
Poder de corte Corrente / dos contatos / com carga ôhmica / máxima	10 A
CEM	
Emission of radio interference acc. to EN 55 011	
Emission of radio interference acc. to EN 55 011 (limit class B)	Si
Degree and class of protection	
IP20	Si
Standards, approvals, certificates	
Qualificação / autorização CSA	Si
UL approval	Si
Certificado de aptidão / aprovação FM	Si
Qualidade do produto / [nicht versorgt - nach IEC 61131-3]	Si
acc. to VDE 0631	Si
Marine approval	
Certificado de aptidão / autorização de construção naval	Si
Condições ambientais	
Operating temperature	
min.	0 °C
Temperatura ambiente / durante o funcionamento / máxima	55 °C
Dimensions	
Largura	72 mm
Altura	90 mm
Profundidade	55 mm
Status	6/Ago/2014