



Données techniques

UCFL208CC


Paliers auto-aligneurs

Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec vis de fixation, joint d'étanchéité avec bague d'étanchéité. Sur les images, le palier applique est représenté avec un capot ouvert. Le produit que vous avez choisi est équipé d'un capot fermé.

COMPOSITION DU KIT

UC208G2, SCC208, FL208N

VISUEL(S)



DEFINITION TECHNIQUE

Marque	SNR
A - Hauteur du logement	36 mm
A1 - Hauteur de l'embase / hauteur de la bride	14 mm
A2 - Hauteur totale (logement + insert) à partir de la surface de montage	51,2 mm
B - Largeur Bague Intérieure	49,2 mm



NTN Europe

1 rue des Usines · BP 2017 · 74010 Annecy Cedex · France · Tel. +33 (0)4 50 65 30 00
S.A. au capital de 322 639 919 € · RCS ANNECY B 325 821 072 · Id. Fiscale : FR 48 325 821 072
SIRET 325 821 072 00015 · Code APE 2815 Z · Code NACE 28.15

DEFINITION TECHNIQUE

d - Diamètre arbre	40 mm
Dz - Diamètre extérieur du couvercle	88 mm
e - Distance entre la surface de montage et le centre du roulement	21 mm
G - Graisseur	M6x1
H - Longueur, largeur ou diamètre du logement	175 mm
J - Distance entre trous de fixation	144 mm
L - Largeur / diamètre du logement	100 mm
N - Dimension trou de fixation	16 mm
S - Distance face / centre du palier	19 mm
Z - Largeur avec couvercles	55,7 mm

PERFORMANCE PRODUIT

C - Capacité de charge dynamique	29600000 mN
C0 - Capacité de charge statique	18200000 mN
Température min de fonctionnement	253,15 °K
Température max de fonctionnement	373,15 °K

AUTRES FONCTIONNALITES

Masse	1,538 kg
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage	11.5 N-m

