



Hauptmerkmale

Produktmarke	Schneider Electric
Baureihe	New Unica
Typnummer	NH3508
Produkt- oder Komponententyp	Angeschlossene Rollladen-Steuerung
Kompatibilität des Konzentrators	Wiser hub Generation 2
Name der mobilen App	Wiser Home

Zusatzmerkmale

Geräteanwendung	Jalousieaktor
Gerätedarstellung	Mechanismus
Typ der Technologie	Elektronisch
Anzahl der Wippen	1
Stellglied	Drucktaste
Gehäusevariante	Einbau
Befestigungsmodus	Durch Schrauben
Lasttyp	Motor: 500 VA bei 230 V AC
[Ue] Bemessungs-Betriebsspannung	230 V AC 50 Hz
Bemessungsstrom	4 A
Cos phi	0,6
Verbrauch im Bereitschaftszustand	Max. 0,4 W
Zugehörige Absicherung	10 A
Farbton	Aluminium
Oberflächenbeschaffenheit	Matt
Oberflächenbehandlung	Gemalt
Material	Thermoplastisches ABS-UV-stabilisiert: Zentralplatte PC (Polykarbonat) GF10 FR: Gehäuse Metall: Klemmen
Anzahl der Module	2 Module
Anzahl der Funktionstasten	2
Lokale Signalisierung	Programmierbar: 1 LED (grün/rot)
Signalisierungsfunktion	Licht AN, wenn Schalter betätigt wird Positionsgeber Programmieranzeige
Anzahl der Ausgänge	1

Kontrolltyp	Fernsteuerung über Doppel-Hilfstaster Fernsteuerung Wiser App Geräteprogrammierung Lokale Kontrolle Vorhangschalter
Software-Name	Wiser App: Geräte-Firmware aktualisieren Wiser App: Einstellung der Jalousiebewegungszeit Wiser App: Definieren des LED-Status Wiser App: Wochentags-Umschaltung Wiser App: Astrofunktion Wiser App: Zufallsfunktion Wiser App: Verwaltung der Jalousie- und Lamellenposition Wiser App: Zeitsteuerung
Max. Anzahl der angeschlossenen Geräte	ZigBee: 15 (Intelligentes Gerät)
Kommunikationsnetztyp	Drahtlos ZigBee (2,4 GHz), 10 mW at < 50 m
Systemanforderungen	Wiser Home Touch Wiser App Wiser Home Touch Wiser Home Steuerung Bluetooth 4.1 oder höher Bluetooth
Angeschlossene Hilfsgeräte	Unbegrenzte Anzahl von Doppel-Druckastern, Entfernung: 50 m
Geliefertes Zubehör	Benutzerhandbuch
Verdrahtungskonfiguration	Mit Neutralleiter
Anschlüsse - Klemmen	Schraubklemme
Anzahl der Schleifenklemmen	2
Klemmverbindungskapazität	1,5 - 2,5 mm² für starr Kabel(n) 1,5 - 2,5 mm² für robust verdreht Kabel(n)
Schraubenkopfform	Pozidriv Nr. 1 und Kombi
[M] Anzugsdrehmoment	0,5 Nm
Montagehalterung	Wand
Installationstyp	Innenmontage
Verpackungstyp	Karton
Umgebungstemperatur bei Betrieb	5...40 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	5...40 °C
Schutzart (IP)	IP20 IP21 mit Markierung auf sichtbaren Teilen
Schutzart (IK)	IK04
Einbautiefe	29 Mm
Tiefe	41 Mm
Breite	45 Mm
Höhe	45 Mm
Produktgewicht	0,047 Kg
Normen	EN 300-328 EN 60730-2-7 EN 301-489-17 EN 60669-2-1
Richtlinien	2014/35/EU - Niederspannungsrichtlinie 2014/30/EU - elektromagnetische Verträglichkeit
Produktzertifizierungen	EAC[RETURN]NEMKO[RETURN]SEMKO[RETURN]CE[RETURN]FIMKO[RE- TURN]VDE
Resistenz gegen chemische Substanzen	Resistent gegen Alkohol (70 %) Resistent gegen Alkohol (96 %) Resistent gegen A-Milchsäure Resistent gegen verdünntes quaternäres Ammonium Resistent gegen verdünnte Bleichmittel Resistent gegen verdünnten Ammoniak Resistent gegen Seifenwasser Resistent gegen Kristallreiniger Resistent gegen Wasserstoffperoxid 10 Volumen Beständig gegen Hexan

Montage

Umgebungseigenschaften	Bleichen UV-beständig Öl Benzin Aceton Fensterreinigungsflüssigkeit Flüssigseife Alkohol
------------------------	---

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	7,900 Cm
VPE 1 Breite	9,600 Cm
VPE 1 Länge	9,600 Cm
VPE 1 Gewicht	126 G
VPE 2 Art	S01
VPE 2 Menge	4
VPE 2 Höhe	15,000 Cm
VPE 2 Breite	15,000 Cm
VPE 2 Länge	40,000 Cm
VPE 2 Gewicht	720 G

Environmental data

REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Konform mit Ausnahme EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen	Ja
Veröffentlichung von Umweltinformationen	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschaftsprofil	Entsorgungsinformationen
WEEE	Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass Elektro- b- bzw. Elektronik(alt)geräte nicht im Hausmüll entsorgt werden dürfen, sondern vom Besitzer einer getrennten Sammlung für Elektro- und Elektronikaltgeräte zugeführt werden müssen.
Rücknahme	No
Global warming ; Total life cycle	15 kg CO2 eq.
CO2-Bilanz (kg CO2 eq.)	15