




Raccords process Tri-Clamp

ADAPT G1/2-DN20 DIN32676-A



- 1 Orifice de fuite
- 2 Chanfrein pour l'étanchéité



Application		
Version	avec orifice de fuite	
Tenue en pression	25 bar	2,5 MPa
Remarque sur la tenue en pression	pour le raccordement capteur - raccord	
Tests / homologations		
Directive relative aux équipements sous pression	Une classification éventuelle selon DESP dépend de l'application et est à effectuer par l'utilisateur / l'exploitant.	
Consignes de sécurité	La compatibilité du fluide et du matière du produit doit être vérifiée dans toutes les applications.	
Données mécaniques		
Poids [g]	117,6	
Dimensions [mm]	Ø 34	
Matières	raccord process: inox (1.4435 / 316L) caractéristiques de surface: Ra < 0,4 µm / Rz 4 µm	
Raccordement capteurs	G 1/2 cône d'étanchéité	
Raccord process	Clamp DN20 DIN 32676 (ISO 2852)	
Caractéristiques de surface Ra/Rz des surfaces en contact avec le fluide	Ra < 0,4 µm / Rz = 4 µm	
Remarques		
Unité d'emballage	1 pièces	