

Zasilacz - QUINT-PS-100-240AC/24DC/10 - 2938604

Należy pamiętać, że podane dane pochodzą z katalogu online. Proszę o pobranie kompletnych informacji i danych z dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych przez Internet. (<http://phoenixcontact.pl/download>)



Zasilacz 24 V DC/10 A do montażu na szynie DIN, z kluczkowaniem w obwodzie pierwotnym, 1-fazowy. W przypadku nowych instalacji stosować następujący artykuł: 2904601

Opis produktu

Układy zasilania do budowania instalacji i specjalnych maszyn QUINT POWER bezpiecznie uruchamiają duże obciążenia wysokimi prądami włączeniowymi poprzez rezerwę mocy POWER BOOST. Dzięki szerokozakresowemu wejściu i obszernemu pakietowi certyfikatów można je stosować we wszystkich gałęziach przemysłu na świecie. Do zdalnego diagnozowania służą wyjście przekaźnikowe i bezpotencjałowy styk przekaźnika.



Dane handlowe

Jednostka opakowania	1 pcs
GTIN	 4 017918 890537
GTIN	4017918890537
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	1 300,000 GRM
Numer taryfy celnej	85044030
Kraj pochodzenia	Tajlandia
Sales Key	CMPP13

Akcesoria

Akcesoria

Adapter montażowy

Adapter montażowy - QUINT-PS-ADAPTERS7/2 - 2938206



Adapter montażowy do QUINT POWER 10A na szynie S7-300

Zasilacz - QUINT-PS-100-240AC/24DC/10 - 2938604

Akcesoria

Adapter montażowy - UWA 182/52 - 2938235



Uniwersalny adapter ścienny do montażu urządzenia na stałe w przypadku silnych wibracji. Urządzenie przykręca się bezpośrednio do powierzchni montażowej. Uniwersalny adapter ścienny mocuje się na górze / na dole.

Ochrona urządzeń

Urządzenie z ochroną przed przepięciami typ 3 - PLT-SEC-T3-230-FM-UT - 2907919



Ochrona przed przepięciami typu 2/3, składająca się z wtyku ochronnego i podstawki z przyłączami śrubowymi. Do jednofazowych sieci zasilających z wbudowanym wskaźnikiem statusu i sygnalizacją zdalną. Napięcie znamionowe: 230 V AC/DC

Urządzenie z ochroną przed przepięciami typ 3 - PLT-SEC-T3-24-FM-UT - 2907916



Ochrona przed przepięciami typu 3, składająca się z wtyku ochronnego i podstawki, z wbudowanym wskaźnikiem statusu i sygnalizacją zdalną do jednofazowych sieci zasilających. Napięcie znamionowe: 24 V AC/DC