

Presentazione

Gamma	New Unica
Tipo prodotto	Termostato
Applicazione	Room
Presentazione del dispositivo	Meccanismo
Colore	Antracite (RAL 7021)

Caratteristiche tecniche

Tipo tecnologia	Elettronico
Tensione nominale di impiego [Ue]	230 V CA +/- 10 % a 50 Hz
Corrente di interruzione carico	Resistivo: 8 A Induttivo: 5 A 0,8
Tipo di protezione	Protezione sovraccarico termico
Numero di moduli	2 moduli
Capacità di connessione a serraggio	<= 2 x 2,5 mm ² per flessibile cavi <= 2 x 2,5 mm ² per rigido cavi
Composizione e tipologia contatti	1 C/O
Collegamenti - morsetti	Morsetti a vite
LED di stato	1 LED bicolore (rosso/blu) applicazione di condizionamento o riscaldamento 1 LED (verde) presenza di tensione
Marcatura	L+N USCITA
Temperatura programmabile	No
Intervallo regolazione temperatura	5...30 °C
Precisione di misura	0,5 °C
Materiale	PC (polycarbonato) GF10 FR: carcassa Metallo: morsetti Thermoplastic ABS-UV stabilised: piastra centrale
Trattamento superficiale	Painted
Finitura superficie	Opaco
Montaggio dispositivo	Incasso
Tipologia fissaggio	Fissaggio
Minimum mounting height	1,5 m
Profondità	47 mm
Larghezza	45 mm
Altezza	45 mm
Profondità di incasso	33 mm
Peso netto	0,083 kg

Canale mirato	Professionale
Resistenza agli agenti chimici	Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water Resistant to crystal cleaner Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes Resistant to hexane

Ambiente

Grado di protezione IP	IP20
Grado di protezione IK	IK01
Temperatura ambiente	5...30 °C
Temperatura di stoccaggio	-20...60 °C
Norme di riferimento	Direttiva EMC EN 60730-2-9 Direttiva Bassa Tensione

Sostenibilità dell'offerta

Direttiva RoHS UE	In corso di indagine
Sustainable packaging	Yes