


HK2820

Douille à aiguilles

Douilles à aiguilles HK, selon DIN 618/ISO 3245

Information technique



Votre alternative produit actuelle

lubrifiant	Sans
trou de lubrification	Sans
revêtement	Sans
joint	Sans

dimensions principale & données de performance

F_w	28 mm	Diamètre sous rouleaux
D	35 mm	Diamètre extérieur
C	20 mm	Largeur
C_r	20.900 N	Charge dyn. de base, radiale
C_{0r}	36.000 N	Charge stat. de base, radiale
C_{ur}	4.700 N	Limite à la fatigue, radiale
n_G	9.200 1/min	vitesse limite
n_G Grease	5.500 1/min	vitesse limite pour lubrif. à la graisse
n_{gr}	6.700 1/min	Vitesse de base
$\approx m$	36,385 g	Poids

Dimensions

C_1	20 mm	Largeur, bague extérieure
r_{min}	0,8 mm	Dimension minimum de chanfrein



Plage de température

$T_{\min}$	-30 °C	Température de fonctionnement min.
$T_{\max}$	140 °C	Température de fonctionnement max.

information additionnelle

SD28X35X4	Bague d'étanchéité
G28X35X4	Bague d'étanchéité 2
LR22X28X20,5	Bagues intérieures LR adaptées
IR22X28X20,5-XL	Bagues intérieures IR adaptées

Caractéristiques

	Effort radial
	Lubrification à la graisse
	lubrification à l'huile
	Ouvert
	Faible encombrement