

请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



PLC-INTERFACE，包括PLC-BSC.../21底座端子，采用螺钉连接，带有插拔式微型固态继电器，用于安装在DIN导轨NS 35/7.5上，1个常开触点，输入：120 V AC/110 V DC，输出：24 - 253 V AC/0.75 A

优势

- 薄型设计
- 通过V8适配器实现有效的系统连接
- RT-III封塑固态继电器
- 内置有输入保护电路
- AC输出时零电压切换
- 功能型插入式桥接片
- 大切换功率

商业数据

订货号	2967879
包装单位	10 pc
最小订货量	1 pc
销售关键代码	DK6224
产品关键代码	DK6224
目录页面	页码373 (C-5-2019)
GTIN	4017918190569
单件重量（含包装）	37.15 g
单件重量（不含包装）	32.09 g
原产地	DE

技术数据

产品属性

产品类型	固态继电器模块
产品系列	PLC-INTERFACE
应用	通用
操作模式	100%工作因数

绝缘特性: 标准/条例

绝缘	基础隔离
过电压类别	III
污染等级	2

数据管理状态

最近一次数据维护日期	13.11.2024
------------	------------

电气特性

额定条件下的最大功耗	0.48 W
测试电压 (输入/输出)	2.5 kV (50 Hz, 1分钟, 输入/输出)

输入数据

额定输入电压 U_N	120 V AC
	110 V DC
额定电压 (“热”插拔固态继电器)	60 V DC
相对于 U_N 的输入电压范围	0.9 ... 1.1
输入电压范围	108 V AC ... 132 V AC
	99 V DC ... 121 V DC
开关阈值“0”信号, 参考 U_N	≤ 0.25
开关阈值“1”信号, 参考 U_N	≥ 0.8
U_N 下的典型输入电流	4 mA
典型响应时间	10 ms (U_N 时)
典型关闭时间	10 ms (U_N 时)
工作电压显示	黄色LED
保护电路	桥式整流器; 桥式整流器
发送频率	3 Hz

输出数据

触点类型	1个N/O 触点
数字量输出设计	电子
输出电压范围	24 V AC ... 253 V AC
限制连续电流	750 mA (参见温度负荷曲线)
最大启动电流	30 A (10 ms)
最小负载电流	10 mA
漏电流	< 1 mA (处于断开状态)

PLC-OSC-120UC/230AC/ 1 - 固态继电器模块



2967879

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2967879>

最小相角cos phi	0.5
最大负载值	4.5 A ² s
最大限制连续电流下的电压降	< 1 V
输出电路	2线连接, 浮地
保护电路	RCV电路

连接数据

连接方式	螺钉连接
剥线长度	8 mm
螺纹	M3
刚性导线横截面	0.14 mm ² ... 2.5 mm ²
柔性导线横截面	0.14 mm ² ... 2.5 mm ²
	0.2 mm ² ... 2.5 mm ² (单套管)
	2x 0.5 mm ² ... 1.5 mm ² (TWIN套管)
可连接导线横截面 AWG	26 ... 14
紧固扭矩	0.6 Nm ... 0.8 Nm

尺寸

宽度	6.2 mm
高度	80 mm
深度	94 mm

材料规格

颜色	灰色 (RAL 7042)
阻燃等级, 符合UL 94	V0 (外壳)

环境和真实条件

环境条件

环境温度 (运行)	-25 °C ... 60 °C
环境温度 (存放/运输)	-25 °C ... 70 °C

认证

CE

证书	CE合规
----	------

UKCA

证书	UKCA合规
----	--------

造船业许可

证书	TAE0000196
----	------------

腐蚀性气体测试

标识	ISA-S71.04. G3 Harsh Group
	EN 60068-2-60

PLC-OSC-120UC/230AC/ 1 - 固态继电器模块



2967879

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2967879>

造船业数据

Temperature	D
Humidity	A
振动	B/C
EMC	B
Enclosure	Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board

电磁兼容数据

电磁兼容性	符合EMC条例
低压指令	符合低电压指令

标准和规范

标准/条例


标准/规程	IEC 60947-5-1
-------	---------------

安装


安装类型	DIN导轨安装
组装说明	无间距排列
安装位置	任意

图纸

图表



电路图



PLC-OSC-120UC/230AC/ 1 - 固态继电器模块



2967879

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2967879>

认证

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2967879>



EAC
认证ID: RU"C-DE.*08.B.00010



DNV GL
认证ID: TAE0000196



cULus Listed
认证ID: E140324

PLC-OSC-120UC/230AC/ 1 - 固态继电器模块



2967879

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2967879>

分类

ECLASS

ECLASS-11.0	27371604
ECLASS-12.0	27371604
ECLASS-13.0	27371604

ETIM

ETIM 9.0	EC001504
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39122300
-------------	----------

产品环境合规性

EU RoHS	
符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是
已知的豁免条款	7(a), 7(c)-I
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	相关产品的中国RoHS声明表，请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品，不需要出具中国RoHS声明表。
EU REACH SVHC	
《REACH候选物质注释》（CAS编号）	Hexahydromethylphthalic anhydride（CAS编号: 不适用）
	Lead（CAS编号: 7439-92-1）
SCIP	3eafd2db-e3ba-45cd-b41e-2739f71dcee9