




Barrage photoélectrique récepteur

OUE-HPKG/US-100-DPO



photorécepteur derrière la lentille supérieure



Caractéristiques du produit	
Type de lumière	lumière infrarouge
Boîtier	rectangulaire
Application	
Principe de fonctionnement	Barrage photoélectrique
Données électriques	
Tension d'alimentation [V]	10...55 DC; ("supply class 2" selon cULus)
Consommation [mA]	20; ((24 V))
Classe de protection	III
Protection inversion de polarité	oui
Type de lumière	lumière infrarouge
Longueur d'onde [nm]	880
Sorties	
Technologie	PNP
Fonction de sortie	éclairage
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V]	2,5
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA]	250
Fréquence de commutation DC [Hz]	140
Protection courts-circuits	oui
Version protection courts-circuits	pulsé
Protection surcharges	oui
Zone de détection	
Emetteur / récepteur	récepteur
Portée [m]	< 6
Portée réglable	oui



Barrage photoélectrique récepteur

OUE-HPKG/US-100-DPO


Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-25...80
Indice de protection		IP 67
Tests / homologations		
CEM		EN 60947-5-2
MTTF	[Années]	618
Homologation UL	Ta	< 40 °C
	Enclosure type	Type 1
	alimentation en tension	Class 2
	N° d'agrément UL	E032
	Numéro de fichier UL	E174191
Données mécaniques		
Poids	[g]	73,5
Boîtier		rectangulaire
Dimensions	[mm]	28 x 16 x 51
Nombre de voies		1
Matières		PPO modifié
Matière lentille		verre
Afficheurs / éléments de service		
Indication	état de commutation	1 x LED, jaune
Accessoires		
Fourniture		Equerre de fixation: 1, E20211
Remarques		
Unité d'emballage		1 pièces
Raccordement électrique		
Connecteur: 1 x M12; codage: A		
		



Barrage photoélectrique récepteur

OUE-HPKG/US-100-DPO

Raccordement



Diagrammes et courbes

courbe capacité de réserve

