




EX260, Bus de terrain (sortie) de type intégré EX260-SDN1

Fiche technique


General series information

- Système de transmission en série décentralisé et compact pour sortie
- Protocoles compatibles : PROFI-safe, Ethernet POWERLINK, PROFINET, EtherNet/IP™, EtherCAT®, PROFIBUS DP, DeviceNet™, CC-Link, IO-Link, CANopen, Modbus, AS-Interface
- Jusqu'à 32 électrodistributeurs, jusqu'à 24 stations
- Séries de distributeurs compatibles : nouvelles SY, VQC, S0700, SV
- Conformité jusqu'à indice de protection IP67.

Spécifications standards

Protocole bus de terrain	DN (DeviceNet)
Polarité de sortie/Connecteur de communication	1 [32 Sorties, -COM (PNP), Connecteur M12]
Température ambiante max.	50 °C
Température ambiante min.	-10 °C
Alimentation générale	24 VDC
Normes	CE marking, UL (CSA) compatible
Poids	0.200 Kg

Dimensions



Information supplémentaire

Catalogue	EX260-D_FR.pdf
Déclaration de conformité	newDoC_EX260_EN-A.pdf newDoC_EX260_PROFIsafe_EN-C.pdf newDoC_EX260_PROFIBUS_DeviceNet_EtherCAT_PROFINET_EtherNetIP_EtherNet-POWERLINK_CC-Link_EN-A.pdf
Manuels d'installation	IM_EX260_DeviceNet_EN.pdf IM_EX260_PROFINET_EN.pdf IM_EX260_EtherNet_POWERLINK_FR.pdf IM_EX260_IO-Link_EN.pdf IM_EX260_PROFINET_FR.pdf IM_EX260_CC-Link_FR.pdf IM_EX260_PROFIsafe_EN.pdf IM_EX260_EtherCAT_EN.pdf IM_EX260_EtherNet_POWERLINK_EN.pdf
20/08/2024	