








EX260, Bus de terrain (sortie) de type intégré EX260-SPR5



Fiche technique

- Système de transmission en série décentralisé et compact pour sortie
- Protocoles compatibles : Ethernet POWERLINK, PROFINET, EtherNet/IPTM, EtherCAT®, PROFIBUS DP, DeviceNetTM, CC-Link, IO-Link, CANopen, Modbus, AS-Interface
- Jusqu'à 32 électrodistributeurs, jusqu'à 24 stations
- Séries de distributeurs compatibles : nouvelles SY, VQC, S0700, SV
- Conformité jusqu'à indice de protection IP67.

Protocole bus de terrain	PR (PROFIBUS DP)
Polarité de sortie/Connecteur de communication	5 [32 Sorties, -COM (PNP), Connecteur D-sub]
Température ambiante max.	50 °C
Température ambiante min.	-10 °C
Alimentation générale	24 VDC
Conforme à la directive européenne RoHS	Conforme
Normes	CE marking, UL (CSA) compatible
Plage d'humidité ambiante	35 à 85% RH (sans condensation)
Type de connecteur électrique	D-sub
Protocole	PROFIBUS DP
Version	DP-V0
Nombre de sorties	32
Polarité de sortie de l'interface	Source/PNP (Commun négatif)
Vitesse de communication	9.6 k/19.2 k/45.45 k/93.75 k/ 187.5 k/500 k/1.5 M/3 M/6 M/12 Mbps
Protection	IP40
Weight	0.200 Kg

Dimensions





Information supplémentaire

Catalogue

[EX260-C_FR.pdf](#)