


Câble de connexion

VDOGS040--S0001H04DOAH040MSS



Application

Caractéristique spécifique	Sans silicone; Sans halogène; Aptitude pour des câbles en mouvement
Sans silicone	oui

Données électriques

Tension d'alimentation [V]	8...32 DC
Classe de protection	III
Courant de sortie total [A]	4

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C]	-40...80
Température ambiante en mouvement [°C]	-20...80
Indice de protection	IP 67; (connecteur correspondant raccordé)

Données mécaniques

Poids	[g]	93,2	
Matières		boîtier: PA	
Matière du corps		TPU	
Matière écrou moleté		laiton, nickelé	
Matière des joints		FKM	
Aptitude pour des câbles en mouvement		oui	
Aptitude pour des câbles en mouvement		rayon de courbure en cas de pose flexible	min. 10 x diamètre du câble
		vitesse de passage	max. 3,3 m/s pour une longueur de passage horizontale et une accélération max. de 5 m/s²
		cycles de courbure	> 5 Mio.
		sollicitation de torsion	± 180 °/m



Câble de connexion

VDOGS040--S0001H04DOAH040MSS

Remarques

Unité d'emballage

1 pièces

Raccordement électrique - Connecteur femelle


Connecteur: 1 x connecteur DEUTSCH, droit



Raccordement électrique

Câble: 1 m, PUR, Sans halogène, noir, Ø 5,4 mm; 4 x 0,50 mm² (28 x Ø 0,15 mm)

Raccordement



Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x M12, coudé; codage: A; Corps: TPU, orange; Verrouillage: laiton, nickelé; Joint d'étanchéité: FKM; Couple de serrage: 0,6...1,5 Nm

