

# Fiche technique du produit

Spécifications



## PanelSeT - Presse étoupe - inox - avec écrou - M25

NSYCGX25

Statut commercial: Commercialisé

### Principales

|                                            |                                                                         |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Gamme                                      | PanelSeT                                                                |
| Type de produit ou équipement              | Presse-étoupe                                                           |
| Catégorie d'accessoire / de pièce détachée | Accessoire de gestion de câbles                                         |
| Compatibilité de gamme                     | PanelSeT PanelSeT CRN<br>PanelSeT PanelSeT S3D<br>PanelSeT PanelSeT S3X |
| Emplacement de montage                     | Partie supérieure de l'enveloppe<br>Partie inférieure de l'enveloppe    |
| Entrée de câble                            | Presse-étoupe M25                                                       |
| Composition de l'appareil                  | 1 passe-câbles<br>1 écrou de blocage<br>1 joint                         |
| Quantité du lot                            | Lot de 5                                                                |
| Matière                                    | Joint :CR (chloroprène)<br>Corps :acier inoxydable AISI 304L            |

### Complémentaires

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Couleur          | Gris               |
| Mode de fixation | Vissé<br>Par écrou |
| hauteur          | 35,5 mm            |
| Poids du produit | 0,025 kg           |

### Environnement

|                                                |                                                     |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Certifications du produit                      | VDE                                                 |
| Tenue à la flamme                              | V2 se conformer à UL 94                             |
| Température de l'air ambiant en fonctionnement | -20...100 °C permanent<br>-40...150 °C intermittent |
| Degré de protection IP                         | IP68 se conformer à CEI 60529 5 bar, 30 min         |

### Emballage

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Type d'emballage 1             | PCE      |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1        |
| Hauteur de l'emballage 1       | 3,000 cm |
| Largeur de l'emballage 1       | 3,000 cm |
| Longueur de l'emballage 1      | 3,500 cm |

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Poids de l'emballage 1         | 49,000 g  |
| Type d'emballage 2             | BB1       |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 4         |
| Hauteur de l'emballage 2       | 3,000 cm  |
| Largeur de l'emballage 2       | 5,000 cm  |
| Longueur de l'emballage 2      | 15,000 cm |
| Poids de l'emballage 2         | 196,000 g |
| Type d'emballage 3             | CAR       |
| Nb produits dans l'emballage 3 | 40        |
| Hauteur de l'emballage 3       | 11,000 cm |
| Largeur de l'emballage 3       | 28,500 cm |
| Longueur de l'emballage 3      | 40,000 cm |
| Poids de l'emballage 3         | 2,342 kg  |

## Garantie contractuelle

|          |         |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|



## Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

### Use Better

|  <b>Matières et Substances</b> |                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Emballage avec carton recyclé                                                                                   | Non                                                                                        |
| Emballage sans plastique                                                                                        | Non                                                                                        |
| <a href="#">Directive UE RoHS</a>                                                                               | Conformité proactive (produit hors de la portée juridique de la directive européenne RoHS) |

### Use Again

|  <b>Réemballer et réusiner</b> |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Reprise                                                                                                         | No |