

DIESES ZEICHNUNGSDOKUMENT WIRD DURCH TE INCORPORATED KONTROLLIERT.
ÄNDERUNGEN, DIE DEM TECHNISCHEN FORTSCHRITT DIENEN, SIND VORBEHALTEN.
DEN JEWELNS LETZTGEÜLTIGEN ÄNDERUNGSSTAND ERFAHREN SIE AUF ANFRAGE.

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT FOR TE INCORPORATED.
IT IS SUBJECT TO CHANGE AND THE CONTROLLING ENGINEERING
ORGANIZATION SHOULD BE CONTACTED FOR THE LATEST REVISION.

KW 39/96

RELEASED FOR PUBLICATION
FREI FÜR VERÖFFENTLICHUNG

ALL RIGHTS RESERVED.
ALLE RECHTE VORBEHALTEN.


BY TE INCORPORATED.

COPYRIGHT 1975

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.
VERTRAULICHE UNVERÖFFENTLICHTETE ZEICHNUNG.

MATED WITH: PASSEND ZU:	LOC	DIST	REVISIONS ÄNDERUNGEN DESCRIPTION BESCHREIBUNG				DATE	DWN	APVD
-	AI	-	P	LTR					
PROJEKT NR.:	E 75-9231		B		MATERIAL CHANGED / WERKSTOFF GEÄNDERT		23.09.96	STEIN	-
			C		MATERIAL CHANGED / WERKSTOFF GEÄNDERT		10.07.97	ZITZ	-
			U1		REV. CHANGED / REV. GEÄNDERT		02.06.06	HESS	MS
			U2		REVISED PER ECO-09-027197		01FEB10	KK	HMR
			U3		ECR-10-022530		05FEB11	KK	HMR

POLZ.	L±0.5	BESTELL-NR.
-	-	-
2	5.08	825 437 -2
3	7.62	-3
4	10.16	-4
5	12.70	-5
6	15.24	-6
7	17.78	-7
8	20.32	-8
9	22.86	-9
10	25.40	1-
11	27.94	1-
12	30.48	1-
13	33.02	1-
14	35.56	1-
15	38.10	1-
16	40.64	1-
17	43.18	1-
18	45.72	1-
19	48.26	1-
20	50.80	2-
21	53.34	2-
22	55.88	2-
23	58.42	2-
24	60.96	2-
25	63.50	2-
26	66.04	2-
27	68.58	2-
28	71.12	2-
29	73.66	2-
30	76.20	3-
31	78.74	3-
32	81.28	3-
33	83.82	3-
34	86.36	3-
35	88.90	3-
36	91.44	3-
37	93.98	3-
38	96.52	3-
39	99.06	3-
40	101.60	4-
41	104.14	4-
42	106.68	4-
43	109.22	4-
44	111.76	4-
45	114.30	4-
46	116.84	4-
47	119.38	4-
48	121.92	4-
49	124.46	4-
50	127.00	5- 825 437 -0



MATING SIDE, AREA "F" 0.8µm GOLD OVER 1.27µm NICKEL
SOLDER SIDE, MIN. 2.5µm TIN OVER 1.27µm NICKEL
STECKSEITE, IM BEREICH "F" 0.8µm GOLD ÜBER 1.27 µm NICKEL
LOTSEITE, MIN. 2.5 µm ZINN ÜBER 1.27 µm NICKEL

1 MATING SIDE
2 OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI
3 OBSOLETE

-	-	-	-	CuSn	1	CONTACT PIN KONTAKTSTIFT	2
-	-	-	-	PBT GV	GREEN GRÜN	PIN HOUSING STIFTGEHÄUSE	1
CUSTOMER PART NO	TE PART NO	REV.	PCS.	MATERIAL	SURFACE COLOR	DESCRIPTION	ITEM NO

DIMENSIONS, DIMENSIONEN, mm	DWN DAHLHEIMER 05.12.75	MATERIAL -	FINISH OBERFLÄCHE/FARBE -
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED, ALLGEMEINTOLERANZEN	CHK BÖCK 17.12.75	TE Connectivity	
p.p. 150 8015	APVD -	NAME	
p.p. 150 2768 - mH -E	PRODUCT SPEC PRODUKTSPEZ.	AMPMODU II PIN HEADER 90° SINGLE ROW AMPMODU II STIFTELEISTE 90° EINREIHIG	
p.p. DIN 16901 - 140	APPLICATION SPEC VERARBEITUNGSSPEZ.	SIZE	RESTRICTED TO NUR FÜR
0 PLC ±0.2	WEIGHT GEWICHT -	CAGE CODE	
1 PLC ±0.2		DRAWING NO ZEICHNUNGS-NR.	
2 PLC ±0.2		A4 00779	
3 PLC ±1		C-825437	
ANGLES/WINKEL ±1°			
	CUSTOMER DRAWING	/KUNDENZEICHNUNG	MASSSTAB 4:1
		BLATT 1 OF 1	REV U3