

Scheda prodotto

Caratteristiche

A9XPH309

Acti9 - comb busbar - 3L - 18 mm pitch - 9 modules - 100A



Presentazione

Gamma	Acti9
Tipo prodotto	Pettine di distribuzione
Installazione	Orizzontale
Categoria accessorio / parte separata	Accessorio di connessione
Descrizione linee	3L
Numero totale di moduli (18 mm)	9

Caratteristiche tecniche

Numero di denti	3 vie 3 L
Tipo distribuzione	L1 L2 L3
Configurazione poli per 1 via	1 3P
Passo di collegamento	18 mm
Tipo di connettore	Dente
Distanza fra i denti	54 mm
Marcatura	L1 L2 L3
Isolamento	Isolato
Presentazione del dispositivo	Tagliabile
Corrente nominale di impiego [Ie]	100 A a 40 °C
Tensione nominale di impiego [Ue]	415 V CA
Tensione nominale di isolamento [ui]	500 V CA conforme a IEC 61439-2
Posizione montaggio	Monte o valle su morsetti a gabbia Monte o valle su double terminal
Passo 9 mm	18
Larghezza	162 mm
Colore	Bianco (RAL 9003)
Compatibilità gamma	Acti9 Acti9 iC60 Acti9 Acti9 iK60 Acti9 Acti9 iID Acti9 Acti9 iID K Acti9 Acti9 iSW Acti9 Acti9 iSW-NA Multi 9 Multi 9 C60

Ambiente

Norme di riferimento	EN/IEC 61439-1
Resistenza al fuoco	960 °C (30 s) conforme a IEC 60695-2-1
Grado di inquinamento	3 conforme a IEC 60947-7-1
Grado di protezione IP	IP20 con terminali e copridenti

Le informazioni presenti in questa documentazione forniscono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche che riguardano le prestazioni dei prodotti contenuti nella documentazione stessa.
Queste informazioni non possono essere utilizzate per determinare le possibilità d'impiego e/o l'affidabilità dei prodotti in caso di applicazioni specifiche dell'utente.
È responsabilità dell'utente, installatore e/o utilizzatore, eseguire l'analisi dei rischi, nonché la valutazione e i test dei prodotti riguardo le specifiche applicazioni di utilizzo.
Schneider Electric Industries SAS o qualunque sua affiliata o sussidiaria non sono da ritenersi responsabili per un uso non corretto delle informazioni contenute in questo documento.

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	1,400 cm
Confezione 1: larghezza	3,000 cm
Confezione 1: profondità	16,200 cm
Confezione 1: peso	75,000 g
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	5
Confezione 2: altezza	6,100 cm
Confezione 2: larghezza	8,500 cm
Confezione 2: profondità	24,800 cm
Confezione 2: peso	438,000 g
Unità di misura confezione 3	S03
Numero di unità per confezione 3	80
Confezione 3: altezza	30,000 cm
Confezione 3: larghezza	30,000 cm
Confezione 3: profondità	40,000 cm
Confezione 3: peso	7,469 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	<input checked="" type="checkbox"/> Dichiarazione REACH
Direttiva RoHS UE	Conformità <input checked="" type="checkbox"/> EU RoHS Dichiarazione
Toxic heavy metal free	Sì
Mercury free	Sì
Regolamento RoHS della Cina	<input checked="" type="checkbox"/> Dichiarazione RoHS Della Cina
RoHS exemption information	<input checked="" type="checkbox"/> Sì
Informazioni ambientali	<input checked="" type="checkbox"/> Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 Monate
----------	-----------