

# PACT MCR-V1-21-44-200-5A-1 - Stromwandler



2277776

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2277776>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Rohrstabstromwandler, Primärstrom 200 A AC; Sekundärstrom 5 A AC; Genauigkeitsklasse 1;  
Bemessungsleistung 5 VA

## Kaufmännische Daten

Artikelnummer	2277776
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	J1 - MSR-Technik
Produktschlüssel	CMMA11
GTIN	4046356502115
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	205,6 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	202,3 g
Zolltarifnummer	85043129
Ursprungsland	DE

# PACT MCR-V1-21-44-200-5A-1 - Stromwandler



2277776

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2277776>

## Technische Daten

### Artikeleigenschaften

Produkttyp	Stromwandler
------------	--------------

### Elektrische Eigenschaften

Bemessungsisolationsspannung	1 kV (Phase/Neutralleiter)
------------------------------	----------------------------

#### Allgemein

Eichfähig	nein
Wandlertyp	Rohrstab-Stromwandler

### Eingangsdaten

#### Stromwandler

Bemessungsleistung	5 VA
Thermischer Bemessungskurzzeitstrom	$I_{th} = 60 * I_n$
Thermischer Bemessungsduerstrom	$I_d = 1,2 * I_n$
Bemessungsstoßstrom	$I_{dyn} = 2,5 * I_{th}$
Bemessungsfrequenz $f_n$	50 Hz
	60 Hz
Primärer Bemessungsstrom $I_{pn}$	0 A AC ... 200 A AC
Eichfähig	nein
Wandlertyp	Rohrstab-Stromwandler

### Ausgangsdaten

#### Signal

Benennung	Stromausgang
Sekundärer Bemessungsstrom $I_{sn}$	5 A AC
Überstrom-Begrenzungsfaktor	FS 5
Genauigkeitsklasse	1

### Anschlussdaten

Anschlussart	Schraubanschluss
Leiterquerschnitt flexibel	2x 10 mm <sup>2</sup> (Sekundärklemmen)
Anzugsdrehmoment	2 Nm

### Maße

#### Artikelabmessungen

Breite	31 mm
Höhe	68 mm
Tiefe	44 mm

#### Artikelabmessungen bei alternativer Montage

# PACT MCR-V1-21-44-200-5A-1 - Stromwandler



2277776

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2277776>

Breite	44 mm
Höhe	68 mm
Tiefe	31 mm

Rundleiter	
Durchmesser	20 mm

## Materialangaben

Farbe	grau (RAL 7042)
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0 (Gehäuse)
Material Gehäuse	PA 6.6

## Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

### Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-25 °C ... 40 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-25 °C ... 40 °C
Höhenlage	≤ 1000 m
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb)	Einsatz nur in Innenräumen, keine Betauung
Isolierstoffklasse	H

## Zulassungen

CE

Zertifikat	CE-konform
------------	------------

UKCA

Zertifikat	UKCA-konform
------------	--------------

UL, USA / Kanada

Kennzeichnung	XODW8.E323953
---------------	---------------

## Normen und Bestimmungen


Normen/Bestimmungen	EN 61869
---------------------	----------

## Montage

Montageart	Tragschienenmontage
	Wandmontage

## Zeichnungen

Maßzeichnung



# PACT MCR-V1-21-44-200-5A-1 - Stromwandler

2277776

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2277776>



## Zulassungen

☞ Zum Herunterladen von Zertifikaten besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2277776>



EAC

Zulassungs-ID: RU\*DE\*08.B.01187/19



cULus Recognized

Zulassungs-ID: E323953

## Klassifikationen

### ECLASS

ECLASS-13.0	27210902
ECLASS-15.0	27210902

### ETIM

ETIM 9.0	EC002048
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121000
-------------	----------

# PACT MCR-V1-21-44-200-5A-1 - Stromwandler

2277776

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2277776>



## Environmental product compliance

### EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
------------------------------------------------	------------------------------

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
----------------------------------------	---------------------------------------------------

### EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---------------------------------------------	------------------------------------------------------

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH  
Flachmarktstraße 8  
D-32825 Blomberg  
+49 52 35/3-1 20 00  
[info@phoenixcontact.de](mailto:info@phoenixcontact.de)