




Détecteur inductif tout inox

IFK3004BFRKG/AM/IO/US-104



Caractéristiques du produit		
Technologie	PNP/NPN; (paramétrage)	
Fonction de sortie	normalement ouvert / fermé; (paramétrage)	
Interface de communication	IO-Link	
Boîtier	boîtier fileté	
Dimensions [mm]	M12 x 1 / L = 60	
Application		
Caractéristique spécifique	contacts dorés	
Application	Pour utilisation en zones aseptiques / processus de nettoyage réguliers	
Tenue en pression	100 bar	10 MPa
Remarque sur la tenue en pression	face active	
Données électriques		
Tension d'alimentation [V]	10...30 DC	
Consommation [mA]	< 15	
Classe de protection	III	
Protection inversion de polarité	oui	
Sorties		
Technologie	PNP/NPN; (paramétrage)	
Fonction de sortie	normalement ouvert / fermé; (paramétrage)	
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V]	2,5	
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA]	100	
Fréquence de commutation DC [Hz]	100	
Protection courts-circuits	oui	
Protection surcharges	oui	
Zone de détection		
Seuil de commutation IO-Link [mm]	0,7...3,51; (paramétrage)	
Etendue de mesure IO-Link [mm]	0,375...3,75	



Détecteur inductif tout inox

IFK3004BFRKG/AM/IO/US-104

Exactitude / déviations		
Facteur de correction	acier: 1 / inox: 0,7 / laiton: 0,8 / aluminium: 0,6 / cuivre: 0,3	
Hystérésis [% de Sr]	3...15	
Erreur de linéarité IO-Link [%]	± 2; (de la valeur finale de l'étendue de mesure)	
Répétabilité IO-Link [%]	± 1; (de la valeur finale de l'étendue de mesure)	
Coefficient de température	± 0,2 %/K; (de la valeur finale de l'étendue de mesure)	
Interfaces		
Interface de communication	IO-Link	
Type de transmission	COM2 (38,4 kBaud)	
Révision IO-Link	1.1	
Standard SDCI	IEC 61131-9	
Profils	Smart Sensor - SSP 0	Generic Profiled Sensor
	Function	Multiple switching signal
	Function	Teach channel
	Common - I&D	Identification and Diagnosis
Mode SIO	oui	
Type de port maître requis	A	
Temps de cycle de process min. [ms]	3,2	
DeviceID supportés	Mode de fonctionnement	DeviceID
	default	1090
Conditions d'utilisation		
Température ambiante [°C]	0...100	
Indice de protection	IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K	
Tests / homologations		
CEM	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 rayonnement HF	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 parasites HF conduits par le câble	10 V
	EN 55011	classe B
Tenue aux impacts	1 J	
Tenue aux vibrations	EN 60068-2-6 Fc	20 g (10...3000 Hz) / 50 cycles de fréquence, 1 octave / minute, en 3 axes
Tenue aux chocs	EN 60068-2-27 Ea	100 g 11 ms demi-sinusoïdal ; 3 chocs dans chaque direction des 3 axes des coordonnées
Tenue aux chocs permanents	EN 60068-2-27	40 g 6 ms ; 4000 chocs dans chaque direction des 3 axes des coordonnées
Changements rapides de température	EN 60068-2-14 Nc	TA = 0°C; TB = 100°C; t1 = 30 min; t2 = < 10 s 50 cycles
Essai au brouillard salin	EN 60068-2-52 Kb	Niveau de sévérité 5 (4 cycles de test)
MTTF [Années]	635	
Logiciel Embedded inclus	oui	



Détecteur inductif tout inox

IFK3004BFRKG/AM/IO/US-104

Homologation UL	Ta	-25...70 °C
	Enclosure type	Type 1
	alimentation en tension	Limited Voltage/Current
	N° d'agrément UL	A008
	Numéro de fichier UL	E174191

Données mécaniques		
Poids	[g]	29,2
Boîtier		boîtier fileté
Type de montage		encastrable
Dimensions	[mm]	M12 x 1 / L = 60
Désignation du filetage		M12 x 1
Matières		boîtier: inox (1.4404 / 316L); face active: inox (1.4404 / 316L); fenêtre LED: PEI; écrous de fixation: inox (1.4404 / 316L)
Couple de serrage	[Nm]	15


Afficheurs / éléments de service		
Indication	état de commutation	4 x LED, jaune

Accessoires	
Fourniture	écrous de fixation: 2

Remarques	
Unité d'emballage	1 pièces

Raccordement électrique - connecteur

Connecteur: 1 x M12; codage: A; Contacts: doré



Raccordement

