

WT 1010H

Station de soudage 1 canal, 150 W
N° d'article: T0053438699N



Benefits

- › Bloc d'alimentation WT 1H, digital 1 canal avec un fer à souder WP 120 et un support WSR 201
- › WP 120: Le fer à souder universel de 120 watts. Pannes à souder XT, Poinçon de soudage XT
- › Durée OFF, Fenêtre de processus, Fonction de verrouillage, Offset




Pour ce faire nous recommandons :



Dispositifs d'aspiration des fumées de soudage



Fers à souder



Nettoyage



Platines de préchauffage



Technical Data

| | |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Dimensions L x l x H (mm) | 149 x 138 x 101 |
| Dimensions L x l x H (pouces) | 5.87 x 5.43 x 3.98 |
| Poids (env.) en kg | 3 |
| Tension | 230 V, 50 Hz |
| Puissance | 150 W |
| Canaux | 1 |
| Plage de température (en fonction de l'outil) °C | 50 - 550 |
| Plage de température (en fonction de l'outil) °F | 150 - 950 |
| Précision de la température °C | ±9 |
| Précision de la température °F | ±17 |
| Stabilité en température °C | ±2 |
| Stabilité en température °F | ±4 |
| Douille de compensation de potentiel | Via un prise Jack sur l'avant du bloc |
| Écran | LCD Rétroéclairé |
| Consommation d'air l/min | --- |
| Pression de service en bar/psi | --- |
| Débit l/min | --- |
| Dépression | --- |

Owning the bench



PROFESSIONAL

PROFESSIONAL



FILTRATION

FILTRATION



EREM

EREM



XCELITE

XCELITE