


Répartiteur en Y

ZDO2H040MSS0000-00STGH050MSS



Application

Caractéristique spécifique

Sans silicone; contacts dorés

Sans silicone

oui

Données électriques

Tension d'alimentation

[V]

< 60 AC/DC; (cULus: 30 AC / 42 DC)

Classe de protection

II

Courant de sortie par module / emplacement

[A]

4

Courant de sortie total

[A]

4

Conditions d'utilisation

Température ambiante

[°C]

-25...90

Remarque sur la température ambiante

cULus: ...65 °C

Température de stockage

[°C]

-25...55

Humidité de stockage

[%]

10...100

Autres conditions climatiques pour le stockage selon la classe indiquée

1K22/ DIN 60721-3-1

Indice de protection

IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Données mécaniques

Poids

[g]

37,2

Matière du corps

PA

Matière écrou moleté

laiton, nickelé

Matière des joints

FKM



Répartiteur en Y

ZDO2H040MSS0000-00STGH050MSS


Remarques

Unité d'emballage


1 pièces

Raccordement électrique - connecteur C

Connecteur: 1 x M12; codage: A; Corps: PA, orange; Verrouillage: laiton, nickelé; Contacts: doré; Couple de serrage: 0,6...1,5 Nm



Raccordement



Raccordement électrique - Connecteur femelle A/B

Connecteur: 2 x M12; codage: A; Corps: PA, orange; Verrouillage: laiton, nickelé; Joint d'étanchéité: FKM; Contacts: doré; Couple de serrage: 0,6...1,5 Nm

