

Fiche technique du produit

Spécifications



Reconditionné - Acti9 iACT24 - Aux. interface contacteur avec Acti 9 SmartLink

A9C15924W

 Cette option circulaire permet d'éviter 0.737 kg de CO₂ par rapport au produit linéaire.

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	Acti9
Type de produit ou équipement	Auxiliaire de commande et de signalisation
Nom de l'appareil	iACT24
Composition de contacts de signalisation	1 NO
Tension circuit de signalisation	24 V CC : - 20...20 % 0,002...0,1 A
[Uc] tension circuit de commande	230 V CA 50/60 Hz maintenu >= 200 ms 24 V CC front descendant 24 V CC front montant
Type de commande	Contrôle à distance
[Us] tension d'alimentation	230 V CA à 50/60 Hz

Complémentaires

Mode d'installation	Fixe, sur le côté gauche de CT
Support de montage	Rail DIN
Compatibilité des répartiteur, peigne, jeu de barres	Bas : OUI Haut : non
Pas de 9 mm	2
Hauteur	81 mm
Largeur	18 mm
Profondeur	68 mm
Couleur	Blanc
Catégorie de surtension	III
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	4 kV
[Ui] tension assignée d'isolement	440 V
Immunité aux micro-coupures	10 ms
Comportement au manque de tension	Pas d'ouverture si perte du 24 V CC
Normes	CEI 60947-1 annexe S
Labels qualité	CE
Durée de vie électrique	250000 cycle se conformer à CEI 60947-5-1

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Mode de raccordement	Circuit de commande: borne du type à cage 2 cable(s) 2,5 mm² flexible Circuit de commande: borne du type à cage 2 cable(s) 1,5 mm² rigide Alimentation auxiliaire: borne du type à cage 2 cable(s) 2,5 mm² flexible Alimentation auxiliaire: borne du type à cage 2 cable(s) 1,5 mm² rigide Circuit de commande: bornes à ressort terminal TI24 2 cable(s) 0,25...0,75 mm² flexible Circuit de commande: bornes à ressort terminal TI24 1 cable(s) 0,5...1,5 mm² flexible
Longueur de dénudage des fils	Circuit de commande : 10 mm pour bas connexion Alimentation auxiliaire : 10 mm pour bas connexion Circuit de commande : 10 mm pour haut connexion
Couple de serrage	Circuit de commande : 1 N.m bas Alimentation auxiliaire : 1 N.m bas
Compatibilité produit	ICT 230/240 V 50 Hz Avec PLC ICT 220 V 50 Hz Acti 9 Smartlink ICT 220/240 V 50 Hz
Segment de marché	Résidentiel Petits commerces
Code de compatibilité	IACT24

Environnement

Degré de protection IP	IP20 se conformer à CEI 60529 IP40 (boîtier modulaire) se conformer à CEI 60529
Degré de pollution	3 se conformer à CEI 60439-1
Tropicalisation	2 se conformer à CEI 60947-5-1
Humidité relative	93 % à 40 °C se conformer à CEI 60068-2
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-25...60 °C
Température de l'air ambiant pour le stockage	-40...80 °C

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	2,500 cm
Largeur de l'emballage 1	8,000 cm
Longueur de l'emballage 1	9,000 cm
Poids de l'emballage (Kg)	70,000 g
Type d'emballage 2	S01
Nb produits dans l'emballage 2	24
Hauteur de l'emballage 2	15,000 cm
Largeur de l'emballage 2	15,000 cm
Longueur de l'emballage 2	40,000 cm
Poids de l'emballage 2	1,865 kg

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18
--------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >



Empreinte environnementale

Empreinte carbone évitée par rapport au produit linéaire	0.7 kg CO2 eq.
--	----------------

Use Better



Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé	Non
Emballage sans plastique	Non
Numéro SCIP	429095ee-388a-4184-bea4-16f87e374975
Directive UE RoHS	Conforme Par Exemption
Règlementation REACH	Référence contenant des SVHC au-delà du seuil

Use Longer



Prolongation de vie

Réparation	Non
------------	-----

Use Again



Réemballer et réusiner

Reprise	Oui
Label DEEE	 Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

