



Schwingung



Hohe Belastung

Minimiert die Risiken und Auswirkungen harter Schwingungseinflüsse während der Arbeit

Der mit der einzigartigen Nitrilformel von Ansell hergestellte ActivArm®-Handschuh ist Fett und Öl abweisend und bietet Schutz vor Schnitt-, Stich- und Schürfverletzungen.

07-111:

- Die weiche Gelfô-Polsterung des Daumens, Zeigefingers und der Innenhand erhöhen den Schutz vor Stoßeinwirkungen.
- Für Schraubarbeiten oder den Umgang mit kleinen Teilen wie z.B. Nägeln, muss der Handschuh nicht mehr ausgezogen werden.
- Die Bedienung der Schalter von und an Elektrowerkzeugen ist mit dieser Halbfinger-Ausführung wesentlich einfacher.

07-112:

- Ideal für Arbeiten, die Schwingungen über 300 Hz erzeugen.
- Konzipiert für eine Vibrationsdämpfung an der Innenhand und den Fingern. ActivArm®-Handschuhe schützen vor dem Hand-Arm-Vibrationssyndrom (HAVS).
- Vibrationsdämpfung gemäß EN 10819:1996
- TRM-Frequenzbereich (Transmission Ratio Medium) = 0,90
- TRH-Frequenzbereich (Transmission Ratio High) = 0,52

Industrien

- Automobilindustrie
- Metallverarbeitung
- Landwirtschaft
- Kfz-Ersatzteilmarkt
- Öl und Gas

Einsatzbereiche

- Handhabung von Metallblechen und Paneelen
- Metall- und Montagearbeiten
- Handhabung rauer, gespannter Metallteile
- Handhabung von scharfkantigen oder rauen Teilen



Ehemals: VibraGuard® 07-112

Hauptmerkmale

- Vollfinger-Ausführung mit Vollbeschichtung, hält die Hände warm und erfüllt die Anforderungen der EN 10819:1996
- Das von Ansell entwickelte Gel-Polster dämpft Schwingungs- und Stoßeinwirkungen
- Reiß- und abriebfeste Nitrilbeschichtung
- Silikonfrei und waschmaschinenfest

Chemische Vulkanisierbeschleuniger

- Latexproteine

Nur eine verschwindend geringe Anzahl von Anwendern ist eventuell gegen diese(n) Inhaltsstoff(e) sensibilisiert und entwickelt vielleicht eine irritative und/oder allergische Kontaktreaktion.

Leistungsstandards und Erfüllung von Gesetzen und Vorschriften



3221B

Spezifikationen

MARKE ART.-NR.	BESCHREIBUNG	Maschendichte (Gauge)	GRÖSSE	LÄNGE	BESCHICHTUNG FARBE	VERPACKUNG
ActivArm® 07-112	Veredelung: Vollständig imprägniert Beschichtungsmaterial: Nitril Auskleidungsmaterial: Gelfôm™, Interlock-Baumwolle Manschetten-Stil: Velcro®		8, 9, 10	235-261 mm/9.25-10.27 inches	Blau	• 1 Paar/Beutel; 6 Beutel/Umkarton

Weitere Informationen: www.ansell.com oder telefonisch unter

Europa, Naher Osten und Afrika

Ansell Healthcare Europe NV
Riverside Business Park
Blvd International, 55
1070 Brüssel, Belgien
Tel.: +32 (0) 2 528 74 00
Fax: +32 (0) 2 528 74 01

Lateinamerika und Karibik

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
Q7001 Torre II,
Suites 1304, 1305 y 1306.
Col. Centro Sur, c.p. 76079
Queretaro, Qro. Mexico
Tel.: +52 442 248 1544 / 248 3133

Nordamerika

Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South,
Suite 210
Iselin, NJ 08830, USA
Tel.: +1 800 800 0444
Fax: +1 800 800 0445

Kanada

Ansell Canada
105 Lauder
Cowansville, QC J2K 2K8
Canada
Tel.: +1 800 363-8340
Fax: +1 800 267 3551

Australien

Ansell Limited
Level 3, 678 Victoria Street,
Richmond, Vic, 3121
Australien
Tel.: +61 1800 337 041
Fax: +61 1800 803 578

Asiatisch-Pazifischer Raum

Ansell Global Trading Center
(Malaysia) Sdn Bhd
Prima 6, Prima Avenue
Block 3512, Jalan Teknokrat 6
Tel.: +603 8310 6688
Fax: +603 8310 6699