





RATY20-XL

Corps de roulement à bride

Paliers auto-aligneurs RATY, corps de palier à 2 trous de fixation, tôle d'acier, vis sans tête dans la bague intérieure, étanchéité P

X-life

Information technique



Votre alternative produit actuelle

Matériaux	Steel sheet
-----------	-------------

dimensions principale & données de performance

d	20 mm	Alésage
L	66 mm	Largeur de bride
H	90,5 mm	Hauteur de bride
U	20 mm	Hauteur totale de l'ensemble
C _r	12.800 N	Charge dyn. de base, radiale
C _{0r}	6.600 N	Charge stat. de base, radiale
C _{ur}	280 N	Limite à la fatigue, radiale
C _{0r G}	3.200 N	Capacité de charge (logement)
C _g	3.200 N	Capacité de charge (logement)
≈m	0,23 kg	Poids

Cotes de montage

J	71,5 mm	Distance trous de fixation
N	8,7 mm	Trou de fixation
N	8,7 mm	Trou de fixation carré
n	2	Nombre de vis de fixation



Dimensions

A	8 mm	Hauteur logement
B	25 mm	Largeur
S ₁	2 mm	Épaisseur de bride
S	2 mm	Épaisseur de bride
V	55 mm	Diamètre d'épaulement logement

information additionnelle

2	Nombre de logements
FLAN47-MST	Corps de palier
AY20-XL-NPP-B	Désignation roulement

Plage de température

T _{min}	-20 °C	Température de fonctionnement min.
T _{max}	120 °C	Température de fonctionnement max.