

Produktdatenblatt

Spezifikationen



Mureva BOX, Abzweigdose, 4 Tüllen Ø 20, 60x60x40mm

ENN05001

EAN Code: 3295150050013

Hauptmerkmale

Produktpalette	Mureva BOX
Produkttyp	Abzweigdose
Anzahl pro Verpackung	5 Stück
Hauptfarbton	Grau

Zusatzmerkmale

Montage	Wandgehäuse
Kabeleinführung	Durchführungen
Befestigung	Aufsteckbar:Abdeckung
Innenmaße	60 x 60 x 40 mm
Anzahl der Kabeleinführungen	4 Durchmesser: 20 mm
Material	ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol): Gehäuse PP (Polypropylen): Abdeckung SBS (Styrol-Butadien-Styrol): Durchführungen
elektrische Isolationsklasse	Klasse II entspricht IEC 536
Höhe	50 mm
Breite	72 mm
Tiefe	72 mm
Produktgewicht	0,044 kg
Farbton	Grau (RAL 7035)

Montage

Betriebstemperatur	-25...40 °C
IK-Klasse	IP55 entspricht IEC 60529
IK-Klasse	IK07 entspricht EN 50102
Glühdrahttemperatur	650 °C
Normen	EN 60670 CE

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	1,500 cm
VPE 1 Breite	1,500 cm

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

VPE 1 Länge	5,000 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	46,000 g
VPE 2 Art	CAR
VPE 2 Menge	200
VPE 2 Höhe	28,500 cm
VPE 2 Breite	40,000 cm
VPE 2 Länge	53,000 cm
VPE 2 Gewicht	9,590 kg
VPE 3 Art	P12
VPE 3 Menge	2400
VPE 3 Höhe	98,000 cm
VPE 3 Breite	80,000 cm
VPE 3 Länge	120,000 cm
VPE 3 Gewicht	126,400 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18
-----------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

[Erläuterung der Environmental Data](#) >

[Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten](#) >



Umweltbilanz

Total lifecycle Carbon footprint	0.4 kg CO2 eq.
CO ₂ -Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3]	0.3 kg CO2 eq.
CO ₂ -Fußabdruck der Distributionsphase [A4]	0 kg CO2 eq.
CO ₂ -Fußabdruck der Installationsphase [A5]	0 kg CO2 eq.
CO ₂ -Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
CO ₂ -Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4]	0 kg CO2 eq.
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil

Use Better



Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	Ja
Verpackung ohne Kunststoff	Nein
EU-RoHS-Richtlinie	Konform
REACH-Verordnung	Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert

Use Longer



Verlängerung der Lebensdauer

Reparatur	Nein
-----------	------

Use Again



Reproduktion

Recyclingfähigkeitspotential in %	0
Circular Economy-Eignung	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Rücknahme	Nein

Image of product / Alternate images

Alternative



Image of product in real life situation

