



Protection en manutention

# ULTRANE 681



EN 388  
  
4X21A

ISO 13997  
4.9 N (499 g)

Dextérité EN ISO  
21420: 5/5

CATÉGORIE 2



Confort, souplesse et haute dextérité grâce à sa jauge 18.  
Compatible avec les écrans tactiles.

## AVANTAGES SPÉCIFIQUES



### Protection de la peau

- Sans substances nocives: sans DMF



### Compatible écrans tactiles

- Compatible avec les écrans et dispositifs tactiles.



### Qualité garantie

- Sans silicone pour éviter les traces et les défauts avant la peinture
- Sans silicone pour éviter les traces et défauts sur la tôle et le verre



### Lavabilité

- Lavable 1 fois à 40°C



### Bénéfices additionnels

- Jauge 18 pour une meilleure dextérité

## INDUSTRIES

- Industrie automobile
- Logistique
- Métallurgie
- Industrie Agroalimentaire

## APPLICATIONS

- Manipulations de pièces métalliques
- Travaux de maintenance mécanique
- Mécanique de précision
- Conduite d'engins de manutention
- Préparation de commandes
- Assemblage de petites pièces
- Assemblage automobile
- Assemblage de petites pièces non grasses
- Montage de précision
- Conditionnement



Protection en manutention

# ULTRANE 681

## ( LÉGENDES )

|       |                                        |     |     |     |                                         |
|-------|----------------------------------------|-----|-----|-----|-----------------------------------------|
| EN388 | DANGERS MÉCANIQUES                     |     |     |     |                                         |
|       | NIVEAUX DE PERFORMANCE (X = NON TESTÉ) |     |     |     |                                         |
| 4     | X                                      | 2   | 1   | A   | P                                       |
| 0-4   | 0-5                                    | 0-4 | 0-4 | A-F | P                                       |
|       |                                        |     |     |     | Protection contre les chocs (optionnel) |
|       |                                        |     |     |     | Résistance à la coupure selon ISO 13997 |
|       |                                        |     |     |     | Résistance à la perforation             |
|       |                                        |     |     |     | Résistance au déchirement               |
|       |                                        |     |     |     | Résistance à la coupure                 |
|       |                                        |     |     |     | Résistance à l'abrasion                 |

## ( DÉTAILS PRODUIT )

|                           |                              |
|---------------------------|------------------------------|
| Finition intérieure       | Support tricoté sans couture |
| Jauge                     | 18                           |
| Finition extérieure       | Lisse                        |
| Matière                   | Mousse de nitrile            |
| Caractéristique manchette | Poignet tricot               |
| Couleur                   | Bleu foncé                   |
| Longueur (cm)             | 23-28                        |
| Tailles                   | 6 7 8 9 10 11                |

## ( DÉTAILS LOGISTIQUES )

|           |                                                        |
|-----------|--------------------------------------------------------|
| Emballage | 1 paire/sachet<br>12 paires/sachet<br>48 paires/carton |
|-----------|--------------------------------------------------------|

## ( LÉGISLATION )

- Ce produit n'est pas classé dangereux selon le règlement (CE) n°1272/2008 du Parlement Européen et du Conseil (CLP).
- Ce produit ne contient ni substance préoccupante à des teneurs supérieures à 0.1%, ni substance figurant à l'annexe XVII selon le règlement n°1907/2006 du Parlement Européen et du Conseil (REACH).
- Attestations UE de type: 0075/014/162/06/22/1213
- Délivré par l'organisme agréé nr: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE