

# Fiche produit

## Caractéristiques

# NSYKDB15U6F

Actassi KDBox 15U, coffret VDI 19p avec vitre Securit, H 752mm L 600mm P 600mm



### Principales

Gamme	Actassi
Nom du produit	Actassi KDB
Type de produit ou équipement	Enveloppe 19"
Application	Câblage
Applications	Pour monter des équipements 19" Pour protéger l'équipement de connectivité réseau
Type d'extensibilité	Boîtier démontable
Equipement de support	2 montants 19" en retrait de 120 mm par rapport à la face avant (pas 25 mm)
Fréquence	Porte vitrée
Type de porte	Avant vitré porte - avec serrure à clé (clé: 333) - réversible ouverture à 180 °
Accessibilité	Arrière Avant
Pièces amovibles	Façade porte retirable sans outil
Couleur	Gris clair (RAL 7035)

### Complémentaires

Composition de l'appareil	3 entrées de câbles 1 porte vitrée façade 2 panneaux côté 2 montants 19" façade 1 structure démontable
Charge nominale	50 Kg statique 3 kg par unité
Face arrière	Entrée défonçable
Profil	Panneau
Nombre de découpes	1 découpecôté Entrée démontable 19" câble: haut et bas Entrée démontable 19" plaque de ventilateur: haut et bas
Mode d'installation	Mural
Matière	Tôle d'acier: structure Tôle d'acier: porte Verre sécurit: porte Tôle d'acier: montant 19"
Finition de la surface	Poudre époxy-polyester
Largeur	600 mm
Hauteur	751,8 mm
Profondeur	600 mm
Poids du produit	25,96 kg
Nombre de racks	15U
Région cible	Europe

### Environnement

Tenue aux chocs IK	IK08 se conformer à CEI 62262
Degré de protection IP	IP20 se conformer à CEI 60529
Normes	CEI 60297-3-100 EIA-310E

## Emballage

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Weight	25,96 kg
Package 1 Height	77,0 cm
Package 1 Width	62,5 cm
Package 1 Length	23,0 cm

## Durabilité de l'offre

Régulation REACh	<input checked="" type="checkbox"/> Déclaration REACh
Sans SVHC REACh	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <input checked="" type="checkbox"/> Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<input checked="" type="checkbox"/> Oui
Régulation RoHS Chine	<input checked="" type="checkbox"/> Déclaration RoHS Pour La Chine

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------