





## Simple action - VHS VHS40-F03B

### Fiche technique

### General series information

- Conception modulaire pour la connexion aux unités FRL
- Débit jusqu'à 8270 l/min
- Économie d'énergie : aucune purge d'air à la mise sous pression
- Mesure de sécurité : cadenassable pour prévenir les accidents causés par des mises sous pression par inadvertance (conforme à la norme OSHA)
- Avec silencieux intégré pour l'orifice EXH en option.



Electro distributeur 3/2, normalement fermé  
Contrôle mécanique Ressort, commande  
mécanique verrouillable Cde. manuelle  
Général




### Spécifications standards

|                                 |                                           |
|---------------------------------|-------------------------------------------|
| Taille du corps                 | 40                                        |
| Taraudage                       | F (G)                                     |
| Orifice                         | 03 (3/8)                                  |
| Matière de la Poignée / Capot   | B (Aluminium)                             |
| Options                         | Sans                                      |
| Semi-standard                   | Sans                                      |
| Exécutions spéciales            | Sans                                      |
| Pression du fluide              | Air                                       |
| Pression maximale d'utilisation | 1.0 MPa                                   |
| Pression minimale d'utilisation | 0.01 MPa                                  |
| Pression d'épreuve              | 1.5 MPa                                   |
| Température ambiante max.       | 60 °C                                     |
| Température ambiante min.       | -5 °C (risque de gel)                     |
| Normes                          | Pas besoin                                |
| Couleur                         | Bouton de réglage: Rouge<br>Corps : Blanc |
| Angle de rotation du bouton     | 90°                                       |

Poids

0.313 Kg

## Dimensions



## Information supplémentaire

|                           |                                                                                             |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Catalogue                 | <a href="#">VHS-A_FR.pdf</a>                                                                |
| Déclaration de conformité | <a href="#">new_DoC_VHS_TF122-178EN.pdf</a><br><a href="#">newDoc_VHS-A_TF1V403EN-A.pdf</a> |
| Operation manuals         | <a href="#">OM_VHS_Q0023EN-C.pdf</a>                                                        |