





En ligne - AS*000
AS2000-01

Fiche technique

General series information

- Orifice: M3, M5, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
- Plage de pression d'utilisation: 0.05 à 1 MPa.




*Clapet antiretour, régulateur de débit
unidirectionnel, réglable*


Spécifications standards

Taille	2 (Base 1/8, 1/4)
Taraudage	Rc (Taraudage en mm, M3, M5)
Orifice	01 (1/8)
Option	Sans
Contre-écrou	Standard (hexagonal)
Pression du fluide	Air
Pression maximale d'utilisation	1 MPa
Pression minimale d'utilisation	0.05 MPa
Pression d'épreuve	1.5 MPa
Température ambiante max.	60 °C
Température ambiante min.	-5 °C
Poids	0.090 Kg

Dimensions



Constructions



Nomenclature

Rep.	Désignation	Modèle	
		AS2000	AS3000
①	Corps	Alliage zinc	Alliage d'alu.
②	Vis*	Laiton	Laiton
④	Contre-écrou*	Laiton	Acier

Rep.	Désignation
③	Distributeur
⑤	Joint torique
⑥	Ressort

*Nickelé

Information supplémentaire

Catalogue

[AS_000-A_FR.pdf](#)

Operation manuals

[OM_ASx000_OMA0069EN-E.pdf](#)