

MXF CVHF-O

VIBRATORE PER CALCESTRUZZO AD ALTA FREQUENZA MX FUEL™

Il vibratore per calcestruzzo ad alta frequenza MX FUEL™ è la soluzione ideale quando si lavora su aree di grandi dimensioni, offrendo prestazioni paragonabili a quelle dei vibratori a filo, senza il fastidio di dover posare cavi o di avere una presa di corrente in cantiere

In grado di consolidare fino a 55 m³ di calcestruzzo con 1 batteria MXF FORGE™ da 8 Ah (MXF XC608)

Avviamento istantaneo grazie ad un solo pulsante, eliminando i movimenti ripetitivi dell'avviamento a strappo e riducendo i tempi di inattività, consentendo di svolgere i lavori più rapidamente senza sacrificare la potenza e l'autonomia attese

Il design modulare permette una facile rimozione dello zaino quando si lavora con muri e colonne

Design modulare - passa da zaino a valigetta in un click

Disponibili aghi vibranti di lunghezze da 2 m a 10 m

Il telecomando wireless consente di accendere la macchina fino a 9 metri di distanza, per una maggiore libertà quando si utilizzano lunghi aghi.


Accessori di sistema e aghi vibranti disponibili separatamente

Il sistema MX FUEL™ permette di raggiungere nuovi orizzonti a batteria: prestazioni delle soluzioni a benzina, a filo o pneumatiche, eliminando i pericoli associati ad emissioni, rumore, vibrazioni, inciampo nonché manutenzione complessa

Il sistema ONE-KEY™ Tracking & Security offre gratuitamente un servizio di tracciamento e gestione dell'inventario basata su cloud, disponendo anche di funzionalità di blocco a distanza



REDLITHIUM™



Vibrazioni (1/min)	11,200
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	10.4 (MXF XC608)
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice articolo	4933498132