

ST-5ES1N8AWK00S - 设备连接器 板前安装



1619191
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1619191>

请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



设备连接器 板前安装，直头，用于标准和SPEEDCON连锁，M17，位数: 5+PE，触点类型: 孔式插头，轴向O型圈，屏蔽: 有，法兰的尺寸: 25.75 mm x 25.75 mm，位数: 6，接线方式: 压接，系列: ST

优势

- 紧凑型设备的理想选择
- 持续的EMC保护，是工业环境中的可靠连接解决方案
- 压接连接：防振和耐高温组装

商业数据

订货号	1619191
包装单位	1 pc
最小订货量	1 pc
注意	定制（不可退回）
销售关键代码	ABRBEL
产品关键代码	ABRBEL
目录页面	页码137 (C-2-2019)
GTIN	4046356827331
单件重量（含包装）	32.8 g
单件重量（不含包装）	31.702 g
原产地	DE

技术数据

说明

订货信息:	单独订购Ø0.1 mm压接插针
安全注意事项	
安全注意事项	警告：在负载的情况下，不得插入连接器或断开连接器的连接。忽视警告或不当使用会导致人身伤害和/或财产损失。 • 警告：仅将功能正常的产品投入运行。必须定期检查产品是否损坏。损坏的产品必须立即退出运行。更换已损坏的产品。本产品无法修理。 • 警告：仅允许合格的电气专业人员安装和操作产品。他们必须注意以下安全注意事项。合格人员必须熟悉电气工程基础知识。他们必须能够识别和预防危险。包装上的相关符号表示只允许熟悉电气工程的人员安装和操作产品。 • 产品适用于工厂、控制器和电气设备工程中的应用。 • 在室外应用中操作连接器时，必须对其进行单独的保护，使其免受环境影响。 • 不允许擅自修改或以不正确的方式打开组装好的产品。 • 仅使用所列标准的技术数据中规定的匹配连接器（例如 phoenixcontact.com/products 在线产品附件中列出的连接器）。 • 将产品与第三方制造商的产品直接连接使用时，用户应承担责任。 • 工作电压 > 50 V AC 的情况下，导电连接器壳体必须接地 • 确保已正确连接保护接地或功能性接地。 • VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2和DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3适用于电缆和/或连接器中组合多个回路的情况 • 仅使用菲尼克斯电气建议的工具 • 该产品必须遵守 phoenixcontact.com/products 下载页面上的在线安装说明/Design In 文档。 • 仅在完全插入连接器并互锁时才能操作此连接器。 • 确保在铺设电缆时，连接器上的拉力负荷不超过标准中规定的上限。 • 注意电缆的最小弯曲半径。铺设电缆时不得使其扭曲。 • 正常运行时，连接器会生热。取决于环境条件，连接器的表面可能会持续生热。在此情况下，用户有责任发出警告（例如 DIN EN ISO 13732-1:2008-12）。

安装

安装类型	板前安装/方形法兰 4x Ø 3,2 mm
组装说明	4x Ø 3,2 mm

产品属性

产品类型	圆形连接器（设备侧）
系列	ST
应用	电源
位数	6
连接图表	5+PE

ST-5ES1N8AWK00S - 设备连接器 板前安装



1619191

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1619191>

屏蔽	有
编码	N
螺纹类型	M17

尺寸

壳体

法兰的尺寸	25.75 mm x 25.75 mm
-------	---------------------

材料规格

密封材料	FPM
外壳材料	金属

电气特性

触点

接点直径	1 mm
最大电流	14 A
额定电压 U_N	630 V
过电压等级	III
污染等级	3
额定浪涌电压	6 kV

触点

接点直径	1 mm
------	------

连接数据

导线连接

连接方式	压接
触点类型	孔式插头

连接器

类型	直头
旋转方向	标准

连接1

插座设计	孔式
------	----

环境和真实条件

环境条件

保护等级	IP67
环境温度（运行）	-40 °C ... 125 °C
环境温度（存放/运输）	15 °C ... 25 °C
海拔	3000 mm
允许湿度（存放/运输）	50 % ... 65 %

ST-5ES1N8AWK00S - 设备连接器 板前安装




1619191

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1619191>


图纸

尺寸图



尺寸图

示意图



安装尺寸


ST-5ES1N8AWK00S - 设备连接器 板前安装



1619191


<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1619191>

示意图



连接器针脚分配

图表



I = 电流强度, θ = 环境温度, 3x 14 A + 2x 2 A 恒定

ST-5ES1N8AWK00S - 设备连接器 板前安装



1619191

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1619191>

认证

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1619191>



cUL 认证
认证ID: E335019-20111129



UL 认证
认证ID: E335019-20111129

	UL 认证 认证ID: E468743-20210825			
	额定电压 U_N	额定电流 I_N	接线容量AWG	接线容量mm ²
电源	600 V	10 A	-	18
信号	60 V	2 A	-	20

	cUL Listed 认证ID: E468743-20210825			
	额定电压 U_N	额定电流 I_N	接线容量AWG	接线容量mm ²
电源	600 V	8 A	18	-
信号	60 V	2 A	20	-



UL 认证
认证ID: E153698-20140124



cUL 认证
认证ID: E153698-20140124

ST-5ES1N8AWK00S - 设备连接器 板前安装



1619191
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1619191>

分类

ECLASS

ECLASS-13.0	27440109
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC003569
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

ST-5ES1N8AWK00S - 设备连接器 板前安装



1619191
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1619191>

产品环境合规性

EU RoHS	
符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是, 无豁免
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC	
《REACH候选物质注释》(CAS编号)	相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 Å© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn