


E30443



Afficheur IO-Link

IO-LINK MASTER DISPLAY 1,44



Application		
Caractéristique spécifique	contacts dorés	
Application	affichage de toutes les valeurs process des capteurs raccordés au même maître	
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	18...30 DC
Consommation	[mA]	< 47
Résistance d'isolation min.	[MΩ]	100; (500 V DC)
Classe de protection		III
Protection inversion de polarité		oui
Logiciel / programmation		
Possibilités de paramétrage	affichage, type de visualisation	
Interfaces		
Interface de communication	IO-Link	
Type de transmission	COM3 (230,4 kBaud)	
Révision IO-Link	1.1	
Standard SDCI	IEC 61131-9	
Profils	Smart Sensor - SSP 0	Generic Profiled Sensor
	Function	Device identification
	Function	Device diagnosis
Mode SIO	non	
Type de port maître requis	A	
Temps de cycle de process min.	[ms]	2,3
DeviceID supportés	Mode de fonctionnement	DeviceID
	default	824



Afficheur IO-Link

IO-LINK MASTER DISPLAY 1,44


Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-10...60
Température de stockage	[°C]	-20...80
Indice de protection		IP 65; IP 67
Tests / homologations		
CEM	DIN EN 61000-6-2	
	DIN EN 61000-6-4	
Tenue aux chocs	DIN EN 60068-2-27	5 g (11 ms)
Tenue aux vibrations	DIN EN 60068-2-6	5 g (10...50 Hz)
MTTF	[Années]	398
Données mécaniques		
Poids	[g]	171,5
Boîtier		rectangulaire
Dimensions	[mm]	86 x 45 x 39,5
Matières		inox (1.4404 / 316L); PC; PBT-GF30; PPS; FKM;
Afficheurs / éléments de service		
Indication		affichage couleur 1,44", 128 x 128 pixels
		2 x LED, jaune
Remarques		
Unité d'emballage		1 pièces
Raccordement électrique - connecteur		
Connecteur: 1 x M12; codage: A; Contacts: doré		
		



Afficheur IO-Link

IO-LINK MASTER DISPLAY 1,44

Raccordement



couleurs selon DIN EN 60947-5-2

Couleurs des fils conducteurs :

BK =	noir
BN =	brun
BU =	bleu