



PRODUCT-DETAILS

E1.2C 1000 Ekip Touch LI 3p WMP

E1.2C 1000 Ekip Touch LI 3p WMP



概要信息	
产品型号	E1.2C 1000 Ekip Touch LI 3p WMP
产品ID	1SDA072144R1
欧洲商品编号(EAN)	8015644759940
目录说明	E1.2C 1000 Ekip Touch LI 3p WMP
详细描述	MOVING PART FOR C.BREAKER SACE EMAX2 E1.2C 1000 THREE-POLE WITH SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP/TOUCH-LI R 1000 FITTED WITH: 4 AUXILIARY CONTACT AND C.BREAKER IN POSITION OPEN-CLOSED

ABB EcoSolutions	
ABB EcoSolutions	是
产品环境声明 - EPD	9AKK108468A1900 9AKK108468A3028

Material Compliance	
REACH Declaration	9AKK108466A1425
RoHS信息	9AKK108466A1424

RoHS状态	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
Conflict Minerals Reporting Template (CMRT)	9AKK108467A5658
Toxic Substances Control Act - TSCA	9AKK108467A8326
SCIP	2519c69e-c89e-433c-9d67-6cf0d815b06f Italy (IT)
简化的SCIP	b2b18048-98f2-4565-9dfc-837a8f23427e Estonia (EE) 21bafab4-f80e-4050-97b4-18a7d7f30a98 Spain (ES) 3bbd2d0c-1e2e-414f-a205-c7faae98fa8f Sweden (SE) 038d1a7c-35a2-4558-bcb8-5630dfaa1a9e Poland (PL) e476fa0f-9624-4d5c-bfc6-6914cc22efe6 France (FR) 3764e2b1-f2bf-4072-ab08-8540a524e1e7 Germany (DE) 31e028a2-4b12-47c1-ad85-edad6a7851d2 Sweden (SE) b7bf0a73-25d7-4912-a197-a2b80fcaac7b Greece (GR) b2b18048-98f2-4565-9dfc-837a8f23427e Estonia (EE) bd262f96-4a13-420c-b58b-ab53518888fb Netherlands (NL) 747c23b1-be49-4c7e-ad33-eb1677dc44b1 Hungary (HU) 001d9351-25f8-43c5-8314-caba35d05864 Poland (PL) f90116cf-476d-462b-ba87-d6fbf9d2d948 Portugal (PT) 4514572d-93f2-443c-8f9a-7648859497e6 Belgium (BE) cbb5e285-8f0a-4e11-9b1e-710e7e3cf0ca France (FR) 46313ce2-5156-472a-bf9a-eafc3ae22ddc Germany (DE) 747c23b1-be49-4c7e-ad33-eb1677dc44b1 Hungary (HU) 21bafab4-f80e-4050-97b4-18a7d7f30a98 Spain (ES) 440c0adb-e912-4218-9384-820dc81067e1 Denmark (DK) 64fa62b9-8386-4a5a-a7e0-03474c10ba53 Belgium (BE) 4514572d-93f2-443c-8f9a-7648859497e6 Belgium (BE) 66d61c4a-5bd5-4350-a7bf-58ba3b579519 Norway (NO) 5c3126a9-2f95-4fa9-b480-5d743322ec2c Germany (DE) 15e3dfe0-3ab3-455d-848c-d7ac03c62f8b Bulgaria (BG) 6180fbb5-a1a2-45b9-89d1-b2208c1f1c46 Croatia (HR) 0dab4da0-ba6a-4774-ae7f-d8e6971d3d5e Finland (FI) 3bbd2d0c-1e2e-414f-a205-c7faae98fa8f Sweden (SE) 082489c1-d8e1-4692-88aa-9220b7dee58d Germany (DE) 64fa62b9-8386-4a5a-a7e0-03474c10ba53 Belgium (BE) 5c3126a9-2f95-4fa9-b480-5d743322ec2c Germany (DE) 8addc4f1-b679-4530-b1ca-57240b338025 Poland (PL) 98d96e9f-027c-404f-8c44-c64bcd95901d Germany (DE) 038d1a7c-35a2-4558-bcb8-5630dfaa1a9e Poland (PL) cbb5e285-8f0a-4e11-9b1e-710e7e3cf0ca France (FR) 65713261-9373-47ad-9546-eb64bb5132f5 Hungary (HU) f90116cf-476d-462b-ba87-d6fbf9d2d948 Portugal (PT) 3435604e-b6ba-4747-8b28-0e8859f857b7 Czech Republic (CZ) 0dab4da0-ba6a-4774-ae7f-d8e6971d3d5e Finland (FI) e476fa0f-9624-4d5c-bfc6-6914cc22efe6 France (FR) b7bf0a73-25d7-4912-a197-a2b80fcaac7b Greece (GR) 66d61c4a-5bd5-4350-a7bf-58ba3b579519 Norway (NO) 082489c1-d8e1-4692-88aa-9220b7dee58d Germany (DE) 440c0adb-e912-4218-9384-820dc81067e1 Denmark (DK) 98d96e9f-027c-404f-8c44-c64bcd95901d Germany (DE) 3435604e-b6ba-4747-8b28-0e8859f857b7 Czech Republic (CZ) 15e3dfe0-3ab3-455d-848c-d7ac03c62f8b Bulgaria (BG) 46313ce2-5156-472a-bf9a-eafc3ae22ddc Germany (DE) 6180fbb5-a1a2-45b9-89d1-b2208c1f1c46 Croatia (HR) 31e028a2-4b12-47c1-ad85-edad6a7851d2 Sweden (SE) 3764e2b1-f2bf-4072-ab08-8540a524e1e7 Germany (DE) 65713261-9373-47ad-9546-eb64bb5132f5 Hungary (HU) bd262f96-4a13-420c-b58b-ab53518888fb Netherlands (NL) 001d9351-25f8-43c5-8314-caba35d05864 Poland (PL) 8addc4f1-b679-4530-b1ca-57240b338025 Poland (PL)

环境条件

环境信息	9AKK108467A6707
------	-----------------

订货信息	
当地订购代码_USCON	Z1CQEGAD000A000000XX
欧洲商品编号(EAN)	8015644759940
最小起订量	1 piece
海关关税号	85362090

尺寸	
产品净宽	278 mm
产品净高	363.5 mm
产品净深	271 mm
产品净重	18 kg

包装信息	
1级包装单元	box 1 piece
1级包装宽度	270 mm
1级包装高度	350 mm
1级包装长度	330 mm
1级包装 总重	20 kg
1级包装 EAN	8015644759940

其他信息	
产品系列	SACE Emax 2
产品	Air Circuit Breaker
产品应用类型	Air Circuit Breaker
安装方式	W
CAD Dimensional Drawing	1SDH001252R0024

技术参数	
电流类型	AC
电气寿命	Ue =< 440 V 8000 cycle Ue = 500 ... 690 V 8000 cycle 30 cycles per hour
机械寿命	20000 cycle 60 cycles per hour
极数	3P
功率损耗	156 W
额定电流 (I _n)	1000 A
额定冲击耐受电压 (U _{imp})	acc. to IEC 60947-2 12 kV
额定绝缘电压 (U _i)	AC 1000 V
额定工作电压	690 V AC
额定服务短路分断容量 (I _{cs})	(220 V AC) 50 kA (230 V AC) 50 kA (380 V AC) 50 kA (400 V AC) 50 kA (415 V AC) 50 kA (440 V AC) 50 kA (500 V AC) 42 kA (660 V AC) 42 kA (690 V AC) 42 kA

额定运行短路分断能力, 以Icu的%表示 (I _{cs})	100 %
额定不间断电流 (I _{cw})	for 1 s 42 kA for 3 s 24 kA
额定极限短路分断容量 (I _{cu})	(400 V AC) 50 kA (415 V AC) 50 kA (440 V AC) 50 kA (500 V AC) 42 kA (525 V AC) 42 kA (690 V AC) 42 kA
额定持续电流 (I _u)	1000 A
额定电压 (U _r)	690 V
脱扣器	Ekip Touch LI
脱扣器类型	EL
短路性能等级	C
标准	IEC
壳架等级	E1.2
Suitable for IT Networks	Yes, 690V

认证及声明（文件编码）

ATEX认证	No certification needed
CSA 认证	No certification needed
CSA 认证（本安）	No certification needed
数据手册，技术资料	1SXF200023C2001
符合性声明 - CE	9AKK106713A5546
UL认证	No certification needed
VDE认证	No certification needed
机械制图	1SDH000999R0103
接线图	1SDM000091R0001
说明书和手册	1SDH000999R0006
说明书和手册（第2部分）	1SDH001316R1002

分类

ETIM 8	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
ETIM 9	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
IDEA 粒度分类代码 (IGCC)	4926 >> Air circuit breakers
对象分类代码	Q
UNSPSC	39121615
WEEE 类别	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
e级	V11.1 : 27370409

分类

低压产品及系统 → 断路器类产品 → 空气断路器 → Emax 2

