



Abbildung ähnlich

SIMATIC DP, RS-485 Abschluss- Widerstand zur Terminierung von PROFIBUS-/MPI-Netzen

Versorgungsspannung			
Nennwert (DC)	24 V		
zulässiger Bereich, untere Grenze (DC)	20,4 V		
zulässiger Bereich, obere Grenze (DC)	28,8 V		
Eingangsstrom			
Stromaufnahme, typ.	30 mA		
Verlustleistung			
Verlustleistung, max.	0,72 W		
Schnittstellen			
PROFIBUS DP			
• Übertragungsgeschwindigkeit, max.	12 Mbit/s; 9,6 kbit/s bis 12 Mbit/s		
Schutzart und Schutzklasse			
Schutzart IP	IP20		
Umgebungsbedingungen			
Umgebungstemperatur im Betrieb			
• min.	0 °C		
• max.	60 °C		
Umgebungstemperatur bei Lagerung/Transport			
• min.	-40 °C		
• max.	70 °C		
Relative Luftfeuchte			
• Betrieb, max.	95 %; bei +25 °C		
Anschlusstechnik			
Ausführung des elektrischen Anschlusses für Versorgungsspannung	Schraubklemmenblock		
Ausführung des elektrischen Anschlusses für PROFIBUS-Leitungen	Schraubklemmenblock		
Maße			
Breite	60 mm		
Höhe	70 mm		
Tiefe	43 mm		
Gewichte			
Gewicht, ca.	95 g		
Klassifizierungen			
		Version	Klassifizierung
	eClass	14	27-24-26-92
	eClass	12	27-24-26-92
	eClass	9.1	27-24-26-92

eClass	9	27-24-26-92
eClass	8	27-24-26-92
eClass	7.1	27-24-26-92
eClass	6	27-24-26-92
ETIM	10	EC002584
ETIM	9	EC002584
ETIM	8	EC002584
ETIM	7	EC002584
IDEA	4	3552
UNSPSC	15	32-15-17-03

Approbationen / Zertifikate

allgemeine Produktzulassung



[Sonstige](#)

[Herstellereklärung](#)

[China RoHS](#)

allgemeine Produktzulassung
 EMV
 Explosionsschutz



Explosionsschutz
 Maritime Anwendung



[Sonstige](#)

[CCC-Ex](#)



Sonstige

[Sonstige](#)

letzte Änderung:
 07.04.2025