

Données techniques


1202S

Roulements à rotule sur billes



Roulement à rotule sur billes, contact radial, cage tôle, ouvert

VISUEL(S)



DEFINITION TECHNIQUE

Marque	NTN
d - Diamètre Intérieur	15 mm
D - Diamètre Extérieur	35 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure	11 mm
rs - Rayon mini de Raccordement	0,6 mm
Classe de Jeu Radial	CN
Classe de précision	P0
Masse	0,05 kg

PERFORMANCE PRODUIT

C - Capacité charge dynamique	7600000 mN
C0 - Capacité Charge Statique	1750000 mN
Cu - Charge limite à la fatigue	72000 mN
e - Coefficient	0.32
Y0 - Coefficient charge statique axiale	2.1
Y1 - Coefficient charge axiale inférieur	2
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur	3.1
N lim - Vitesse limite Lubrification huile	132000 °/s
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse	108000 °/s
Tmin - Température mini de Fonctionnement	253,15 °K
Tmax - Température max de Fonctionnement	393,15 °K

DIMENSIONS D'INSTALLATION

da min - Diamètre mini épaulement BI	19 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE	31 mm



DIMENSIONS D'INSTALLATION

ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement

0,6 mm

