

Fiche technique du produit

Spécifications



Harmony XB5 - prise USB 3.0 A- cache souple de protection - diam 22 - IP 65/67

XB5PUSB3SP1

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme de produit	Harmony XB5
Type de produit ou équipement	Port USB monté sur tableau
Nom de l'appareil	XB5P
Matériau de la collerette	Plastique
Matière de l'embase de fixation	Plastique
Diamètre de fixation	22,5 mm
Vente par quantité indivisible	1
Composition de l'appareil	Elastomer cover

Complémentaires

Epaisseur	1...6 mm
Type de connexion intégrée	USB 3.0 type A
Nombre d'accouplements minimum	1500 cycle
Couple de serrage	2,2 N.m
Tension nominale	5 V
[In] courant nominal	1,5 A
Puissance nominale en W	7,5 W
Hauteur	47,3 mm
Largeur	32 mm
Profondeur	41,3 mm
Poids du produit	0,020 kg

Environnement

Degré de protection IP	IP64 avant : se conformer à CEI 60529 IP67 avant : se conformer à CEI 60529 IP20 arrière : se conformer à CEI 60529
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-40...70 °C
Température ambiante pour le stockage	-40...70 °C
Tenue aux vibrations	5,35 gn15 min par axe
Tenue aux chocs mécaniques	30 gn 11 ms 3 chocs dans chaque direction X, Y et Z
Normes	USB 3.0
Certifications du produit	CSA UL listed

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	5,200 cm
Largeur de l'emballage 1	4,200 cm
Longueur de l'emballage 1	3,500 cm
Poids de l'emballage (Kg)	25,000 g
Type d'emballage 2	S02
Nb produits dans l'emballage 2	168
Hauteur de l'emballage 2	15,000 cm
Largeur de l'emballage 2	30,000 cm
Longueur de l'emballage 2	40,000 cm
Poids de l'emballage 2	4,685 kg

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18
--------------------	----

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

 Empreinte environnementale	
Empreinte carbone du cycle de vie total	0.3 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3]	0.2 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de distribution [A4]	0 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase d'installation [A5]	0 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase d'utilisation [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4]	0 kg CO2 eq.
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit

Use Better

 Matières et Substances	
Emballage avec carton recyclé	Oui
Emballage sans plastique	Oui
Directive UE RoHS	Conforme
Règlementation REACH	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil

Use Longer

 Prolongation de vie	
Réparation	Non

Use Again

 Réemballer et réusiner	
Potentiel de recyclabilité, en %	86
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Reprise	Non

Image of product / Alternate images

Alternative





